

GreenPerform Panel

RCI60

444170265184

Mounting instructions/安装说明书/安裝說明書

TW



GB/T
7000.202

IEC
EN60598





ta
25°C




GB
43472

Type/型號描述		Driver type	Power	UGR	IP	Voltage/Frequency	Dimension	Dimension			
3000K	4000K/6500K	驅動類型	功率			電壓/頻率	尺寸L*W*H*H1 (mm)	尺寸A*B (mm)			
RCI60V LED37/8 W603L603 PSU UVG	RCI60V LED39/8 W603L603 PSU UVG	PSU	30	22	IP20	110-240V 50/60Hz	603*603*11*41	25.5*25.5	1.9		
RCI60V LED37/8 W303L1210 PSU UVG	RCI60V LED39/8 W303L1210 PSU UVG	PSU	30				303*1210*11*41	25.5*29	2		
RCI60V LED37/8 W603L603 PSU OC UVG	RCI60V LED39/8 W603L603 PSU OC UVG	PSU	30	19			603*603*12*41.5	25.5*25.5	2.2		
RCI60V LED37/8 W303L1210 PSU OC UVG	RCI60V LED39/8 W303L1210 PSU OC UVG	PSU	30				303*1210*12*41.5	25.5*29	2.2		
	RCI60V LED37/9 W603L603 PSU OC UVG	PSU	30				603*603*12*41.5	25.5*25.5	2.2		
	RCI60V LED37/9 W303L1210 PSU OC UVG	PSU	30				303*1210*12*41.5	25.5*29	2.2		

Unit單位: mm





A 嵌入式Visible Profile Ceiling Mounting(VPC)



Safety Chain
安全吊繩



The product shall install safety chain before use.
(Safety chain is not included, needs to be ordered separately)
本產品需要在使用前安裝安全繩。(本產品不含安全繩, 需單獨定購)




Safety chain order info/訂購資訊:

9114 015 14242 RCI60Z SC

Wiring Method / 接線

a PSU driver/驅動



★It is forbidden to adjust the output current of all drivers. This will cause safety and lifetime issues of the luminaires.
★所有版本驅動禁止調節輸出電流，可能影響燈具安全及壽命
Remark:Terminal block is not provided. 本灯具不

- Please read this manual carefully before using the product.
- 1.For indoor use only.
 - 2.Do not switch on before complete installation
 - 3.The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
 - 4.If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
 - 5.The luminaire shall not be covered with thermal insulation or similar material under any circumstance.
 - 6.The light source and/or control gear and/or the external flexible cable contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
 - 7.The luminaire is complied with IEC 60598
 - 8.Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur,Chlorine,phthalates,etc,are present.
 - 9.This product contains a light source of energy efficiency class: C
 - 10.The manufacturer will not take responsibility caused by improper use or self modifications of the product.

Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

- 在使用產品前請仔細閱讀這個安裝指南：
1. 僅適用於室內燈具；
 2. 接線過程中，切勿通電；
 3. 燈具應由有資格的電工安裝，接線要符合IEE電氣標準或國家標準；
 4. 燈具電源線損壞需專業人士更換；
 5. 燈具不能被隔熱或類似材料覆蓋；
 6. 此燈具的光源是不可替換的；當光源到其壽終時，應替換整個燈具；
 7. 此燈具是依據IEC60598或國標GB7000所製造；
 8. 此燈具避免在腐蝕性環境或者含有有害物質，例如硫化物，鹵化物，鄰苯二甲酸酯等環境中存儲和使用；
 9. 限用物質含有情況展示諮詢請參考昕諾飛網址<http://www.smart-lighting.com.tw/ROHS>
 10. 由不當使用或自行更改產品結構而導致的損壞，生產商不承擔責任。

Product Type	Run Current (A)(@220V)	Start(Inrush) Current(A)/Ipeak(A)	Start Current Duration(μs)/T(@50% of Ipeak)(μs)	Touch current or protective conductor current(mA)	MCB Type B 16A (or Type C 16A) Max no. fitting(pcs)
RC160V LED/8 W603L603/W303L1210 PSU /OC UVG	0.15				
RC160V LED/9 W603L603/W303L1210 PSU OC UVG	0.15				

The leakage current *(touch current or protective conductor current) of electrical circuit may be greatly dependent upon electrical supply cables used such as its rating and length, proper connection of electrical supply cables to luminaires and wiring connection topology of luminaires to the supply electrical circuit amongst other site conditions.

* In some cases referred to as Earth Leakage Current.

产品中有害物质的名称及含有信息表										
部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
驱动器 / 电子部件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
接插件/ 插头	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
注1: O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

EN

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ID

Simbol di samping menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga lainnya di seluruh wilayah Uni Eropa. Untuk mencegah bahaya kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, lakukan daur ulang secara bertanggung jawab dalam rangka terus mempromosikan penggunaan kembali bahan tak terpakai. Untuk mengembalikan produk bekas pakai, silakan gunakan sistem layanan pengumpulan dan pengembalian yang tersedia atau hubungi toko tempat anda membeli produk ini. Pihak toko bersedia mengambil produk bekas pakai untuk mendukung kegiatan daur-ulang yang aman.

VN

Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

TH

เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ระบุว่าคุณไม่ควรทิ้งได้เหมือนขยะทั่วไปได้ เพื่อที่จะป้องกันการเกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์จากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้จากขยะมีพิษ การนำมารีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการนำมาใช้ใหม่ ในการคืนสินค้าที่ใช้แล้ว ให้ส่งกลับ หรือ ติดต่อร้านค้าที่ลูกค้าซื้อมา ร้านค้าจะนำไปกำจัด หรือ นำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้องเอง

RU

Данная маркировка указывает на то, что в странах ЕС настоящее изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда окружающей среде или здоровью людей данный прибор подлежит сдаче на переработку. Чтобы отправить светильник на переработку, используйте системы сбора перерабатываемых материалов или обратитесь вна предприятие розничной торговли, через которое был приобретен данный осветительный прибор. Розничный магазин может принять данный товар для последующей его отправки на безопасную для окружающей среды переработку.

UA

Дане маркування вказує на те, що в країнах ЄС даний продукт заборонено викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути загрози шкоди довкіллю або здоров'ю людей, даний прилад підлягає здачі на переробку. Щоб відправити світильник на переробку, використовуйте системи збору для переробки матеріалів або зверніться до підприємства роздрібної торгівлі, через яке був придбаний даний освітлювальний прилад. Роздрібний магазин може прийняти даний товар для подальшої його відправки на безпечну для навколишнього середовища переробку.

KZ

Нақты таңбалау ЕО елдерінде бұл бұйымды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге жоюға болмайтындығын білдіреді. Қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, нақты құралды қайта өңдеуге тапсыру қажет. Шамшырақты қайта өңдеуге жіберу үшін, қайта өңделетін материалдарды жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы жарықтандыру құралын сатып алған бөлшек сауда кәсіпорнына жүгінізіз. Бөлшек сауда дүкені қоршаған орта үшін қауіпсіз қайта өңдеуге жөнелту үшін бұл тауарды қабылдауы мүмкін.

AR

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن بالبيئة أو بصحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدويره بشكل مسؤول لتشجيع إعادة استخدام موارد الخلفاء. لإعادة جهازك المستخدم، يرجى استخدام نظم الإعادة والتجميع أو الاتصال بمتلجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الآمن.

