



Bentuk baru yang efisien dan efektif

PL-C 2-PIN

Bentuk baru PL-C adalah lampu neon dengan watt sedang yang efisien dan efektif, digunakan pada lampu downlight umum untuk aplikasi ritel, perhotelan, dan perkantoran. Versi 2 PIN dirancang untuk alat elektromagnetik dan dilengkapi dudukan lampu pasang/lepas. Versi 4 PIN dirancang untuk pengoperasian pada alat kontrol HF elektronik dengan prapemanasan terintegrasi dan dilengkapi dengan dudukan lampu pasang/lepas.

Benefits

- Renderasi warna yang baik
- Performa cahaya optimal
- Solusi pencahayaan berkelanjutan

Features

- Pemasangan yang mudah
- Teknologi tri-fosfor

Application

- Dirancang untuk penerangan umum atau tambahan di lingkungan profesional atau rumah
- Downlighter tanam atau dipasang di permukaan, unit dinding, lampu meja, dan lampu gantung

Warnings and Safety

- Hanya gunakan dengan alat kontrol elektromagnetik
- Karakteristik teknis dan kelistrikan lampu dipengaruhi oleh kondisi pengoperasian, misalnya suhu lingkungan lampu dan posisi pengoperasian
- Peredupan tidak dimungkinkan
- Pecahnya lampu sangat tidak mungkin akan berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, berikan ventilasi pada ruangan selama 30 menit dan lepaskan komponen-komponennya, sebaiknya dengan sarung tangan. Masukkan ke dalam kantong plastik tertutup dan bawa ke fasilitas pembuangan setempat untuk didaur ulang. Jangan gunakan penyedot debu.


PL-C 2-PIN

Versions



PL-C 18W 2P

Dimensional drawing



Product	D (max)	D1 (max)	A	B
PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	84 mm	107,5 mm
PL-C 10W/865/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	84 mm	107,5 mm
PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112,5 mm	136 mm
PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112,5 mm	136 mm
PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112,5 mm	136 mm
PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112,5 mm	136 mm
PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127,5 mm	150,5 mm
PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127,5 mm	150,5 mm
PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127,5 mm	150,5 mm
PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127,5 mm	150,5 mm
PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	146,5 mm	169,5 mm
PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	146,5 mm	169,5 mm
PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	146,5 mm	169,5 mm

Informasi Umum	
Nominal masa pakai	8.000 jam
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	PL-C
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	1,3

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Tutup-Dasar
927812983001	PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	G24d-3
927812984001	PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24d-3
927812986501	PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24d-3
927812582701	PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1
927812583001	PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1
927812584001	PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1
927812586501	PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1

Order Code	Full Product Name	Tutup-Dasar
927812482701	PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1
927812486501	PL-C 10W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1
927812782701	PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	G24d-2
927812783001	PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	G24d-2
927812784001	PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24d-2
927812786501	PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24d-2

PL-C 2-PIN

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Koordinat	Koordinat	Penandaan Warna	Suhu Warna	Indeks	Daya Penerangan	Flux Cahaya
		Kromatisitas X	Kromatisitas Y			renderasi		
		(Nom)	(Nom)		Terkorelasi (Nom)	warna (CRI)	(terukur) (Nom)	
927812983001	PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	440	403	Warm White (WW)	3000 K	>80	67 lm/W	1.800 lm
927812984001	PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	380	380	Cool White (CW)	4000 K	>80	67 lm/W	1.800 lm
927812986501	PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	313	337	Cool Daylight	6500 K	>80	65 lm/W	1.700 lm
927812582701	PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	463	420	Lampu-pijar Putih	2700 K	>80	67 lm/W	900 lm
927812583001	PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	440	403	Warm White (WW)	3000 K	>80	67 lm/W	900 lm
927812584001	PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	380	380	Cool White (CW)	4000 K	>80	67 lm/W	900 lm
927812586501	PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	313	337	Cool Daylight	6500 K	>80	62 lm/W	840 lm
927812482701	PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	463	420	Lampu-pijar Putih	2700 K	80	60 lm/W	600 lm
927812486501	PL-C 10W/865/2P 1CT/5X10BOX	313	337	Cool Daylight	6500 K	>80	55 lm/W	560 lm
927812782701	PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	463	420	Lampu-pijar Putih	2700 K	>80	67 lm/W	1.200 lm
927812783001	PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	440	403	Warm White (WW)	3000 K	>80	67 lm/W	1.200 lm
927812784001	PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	380	380	Cool White (CW)	4000 K	>80	67 lm/W	1.200 lm
927812786501	PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	313	337	Cool Daylight	6500 K	>80	62 lm/W	1.100 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Arus Lampu (Nom)	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Arus Lampu (Nom)	Konsumsi Daya
927812983001	PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	325 mA	26,5 W	927812482701	PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	190 mA	10,4 W
927812984001	PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	325 mA	26,5 W	927812486501	PL-C 10W/865/2P 1CT/5X10BOX	190 mA	10,4 W
927812986501	PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	325 mA	26,5 W	927812782701	PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	220 mA	18,3 W
927812582701	PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	175 mA	13,4 W	927812783001	PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	220 mA	18,3 W
927812583001	PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	175 mA	13,4 W	927812784001	PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	220 mA	18,3 W
927812584001	PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	175 mA	13,4 W	927812786501	PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	220 mA	18,3 W
927812586501	PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	175 mA	13,4 W				

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
927812983001	PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	Tidak	927812482701	PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	Tidak
927812984001	PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	Tidak	927812486501	PL-C 10W/865/2P 1CT/5X10BOX	Tidak
927812986501	PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	Ya	927812782701	PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	Tidak
927812582701	PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	Tidak	927812783001	PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	Tidak
927812583001	PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	Tidak	927812784001	PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	Tidak
927812584001	PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	Tidak	927812786501	PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	Tidak
927812586501	PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	Tidak			

