



Uni Posttop: Penerangan jalan perkotaan menargetkan area pemukiman, jalan setapak, plaza, dll.

Uni Posttop

Bagian atas tiang berbentuk modern menarik perhatian pelanggan dengan desainnya yang unik dan ramping. Perlengkapan ini mendistribusikan cahaya lembut dan homogen ke jalan setapak dan area perumahan berkat penerapan reflektor. Berbagai uji kualitas berdasarkan standar Philips menawarkan ketahanan tidak hanya pada desainnya tetapi juga fungsionalitas, menghadirkan performa yang stabil dan luar biasa bagi pelanggan.

Benefits

- Desain modern dan ramping sesuai dengan berbagai skenario aplikasi, misalnya, area perumahan, jalan setapak, dan plaza.
- Desain yang kokoh memastikan penampilan berkelas dan stabilitas kualitas.
- Pencahayaan lembut karena penerapan reflektor alumina.


Features

- Pengelolaan panas yang bagus
- Optik yang dioptimalkan untuk tingkat pencahayaan yang efisien dan nyaman
- Bodi aluminium die-cast injeksi
- Diffuser PC kualitas tinggi

Application

- Jalan Raya dan Jalan
- Taman dan Plaza
- Perumahan
- Jalan dan jalur utama perkotaan, jalan dan jalur samping dan jalan perumahan
- Pusat kota dan kawasan bersejarah
- Jalur sepeda dan pejalan kaki, alun-alun, taman dan taman bermain

Dimensional drawing



Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	70
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredukan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Mangkuk/ penutup polikarbonat bening
Warna Housing	Abu-abu
Kode pelindung dampak mekanis	IK08
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Warna sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Flux Cahaya
911401696308	BDS400 LED WW 220V 30W WB PSU 7012	730 putih hangat	3000 K	3.900 lm
911401696408	BDS400 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	730 putih hangat	3000 K	7.800 lm
911401696508	BDS400 LED NW 220V 30W WB PSU 7012	740 neutral white	4000 K	4.200 lm
911401696608	BDS400 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	740 neutral white	4000 K	8.400 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401696308	BDS400 LED WW 220V 30W WB PSU 7012	30 W
911401696408	BDS400 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401696508	BDS400 LED NW 220V 30W WB PSU 7012	30 W
911401696608	BDS400 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W



© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.

www.lighting.philips.com
2025, December 13 - data subject to change