



Uni Posttop: Đèn đường đô thị hướng đến khu dân cư, lối đi, quảng trường, v.v.

Uni Posttop

Trụ đứng hiện đại thu hút sự chú ý của khách hàng với thiết kế độc đáo và tối giản. Đèn phân bố ánh sáng dịu nhẹ và đồng đều đến các lối đi, khu dân cư nhờ ứng dụng chóa phân quang. Nhiều bài kiểm tra chất lượng đa dạng dựa trên tiêu chuẩn của Philips mang lại sự bền bỉ không chỉ về thiết kế mà còn về chức năng, cung cấp hiệu suất ổn định và vượt trội cho khách hàng.

Lợi ích

- Thiết kế hiện đại, tối giản phù hợp với nhiều trường hợp ứng dụng khác nhau, ví dụ như khu dân cư, lối đi, quảng trường.
- Thiết kế chắc chắn đảm bảo cả về ngoại sang trọng và chất lượng ổn định.
- Ánh sáng dịu nhẹ nhờ sử dụng chóa phân quang bằng nhôm.


Tính năng

- Kiểm soát nhiệt tuyệt vời
- Tản quang tối ưu cho mức độ chiếu sáng hiệu quả và thoải mái
- Thân nhôm đúc áp lực
- Bộ khuếch tán PC chất lượng cao

Ứng dụng

- Đường và phố
- Công viên và Quảng trường
- Khu dân cư
- Đường và phố chính đô thị, đường phụ và đường dân cư
- Trung tâm thành phố và khu vực lịch sử
- Đường dành cho xe đạp và người đi bộ, quảng trường, công viên và sân chơi

Bản vẽ kích thước



Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	70
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp Polycarbonate trong suốt
Màu vỏ đèn	Xám
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65
Phê duyệt và ứng dụng	
Đấu CE	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan (Danh	Quang thông
			định)	
911401696308	BDS400 LED WW 220V 30W WB PSU 7012	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	3.900 lm
911401696408	BDS400 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	7.800 lm
911401696508	BDS400 LED NW 220V 30W WB PSU 7012	740 trắng trung tính	4000 K	4.200 lm
911401696608	BDS400 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	740 trắng trung tính	4000 K	8.400 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401696308	BDS400 LED WW 220V 30W WB PSU 7012	30 W
911401696408	BDS400 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401696508	BDS400 LED NW 220V 30W WB PSU 7012	30 W
911401696608	BDS400 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W

