



Philips Uni vægarmatur: Urban op- og nedbelysning Vægmontering anvendes på overfladen, såsom parkeringspladser, indgange og udendørs terrasser.

Offentlige områder kræver de mest pålidelige og professionelle belysningsløsninger, såsom til parkeringspladser, indgange, udendørs terrasser og havevægge. Philips Uni-vægarmatur kan nemt installeres i forskellige scenarier og leverer optimal belysning til omgivelserne. Det moderne, slanke design gør armaturet velegnet til både renovering og ny installation. Philips Uni-vægarmatur sikrer enestående pålidelighed og mere. Som med andre produktserier fra Philips er produktet designet efter høje kvalitetsstandarder og tilbyder et godt pris-/kvalitetsforhold. Derfor er Philips Uni-vægarmatur et overkommeligt, energieffektivt og stabilt valg i den eksisterende vægmonteringsfamilie.

Fordele

- Moderne strømlinet design.
- Mange monteringsmuligheder.
- Nem at montere direkte med beslag.

Applications

- Gangarealer
- Parker og pladser
- Udendørs parkeringspladser

Versions




Uni Wall Sconce




Uni Wall Sconce

Målskitse



BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012



BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012

Generelle oplysninger

Driver inkluderet Ja

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI) 70

Drift og el

Strømforbrug 40 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus Grå

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]

Optikafskærmningstype Planglas

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke Ja

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyskildefarve
911401697308	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 Varm hvid
911401697408	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 Varm hvid
911401697508	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 Varm hvid
911401697608	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 Neutral hvid
911401697708	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 Neutral hvid
911401697808	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 Neutral hvid
911401696708	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 Varm hvid
911401696808	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 Varm hvid
911401696908	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 Varm hvid
911401697008	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 Neutral hvid
911401697108	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 Neutral hvid
911401697208	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 Neutral hvid