



Uni Wandleuchte: Urban Up- und Downlight

Wandleuchten zur Anbringung an Oberflächen, z. B. in Parkhäusern, Eingangsbereichen, auf Außenterrassen und an Gartenwänden.

In öffentlichen Bereichen wird nach den zuverlässigsten und professionellsten Beleuchtungslösungen gesucht, z. B. Parkplätze, Eingänge, Außenterrassen und an Wänden im Garten. Die Philips Uni Wandleuchte Sconce kann je nach Szenario einfach installiert werden und sorgt für eine optimierte Beleuchtung der Umgebung. Durch das moderne, schlanke Design eignet sich die Leuchte sowohl für die Renovierung als auch für die Neuinstallation. Mit der Philips Uni Wandleuchte Sconce erreichen Sie hervorragende Zuverlässigkeit und mehr. Wie die anderen Produkte von Philips wurde auch dieses nach den bewährten Qualitätsstandards entwickelt und überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Demnach ist die Philips Uni Wandleuchte Sconce eine weitere erschwingliche, energieeffiziente und stabile Wahl in der bestehenden Familie der Wandmontageleuchten.

Vorteile

- Modernes stromlinienförmiges Design.
- Mehrere Montagemöglichkeiten.
- Einfach direkt über eine Halterung montiert.

Applications

- Laufgänge
- Parkanlagen und Plätze
- Parkflächen im Freien

Versions




Uni Wall Sconce




Uni Wall Sconce

Abmessungsskizzen



BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012



BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive Ja

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI) 70

Betrieb und Elektrik

Systemleistung 40 W

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Nein

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe Grau

Schutzart (IP) IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]

Schlagfestigkeit (IK) IK08 [5 J vandalismussicher]

Typ optische Abdeckung Flachglas

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen Ja

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbe der Lichtquelle
6923828610883	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5'000 lm	3000 K	730 Warmweiß
6923828610890	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5'000 lm	3000 K	730 Warmweiß
6923828610913	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5'000 lm	3000 K	730 Warmweiß
6923828610920	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5'400 lm	4000 K	740 Neutralweiß
6923828610937	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5'400 lm	4000 K	740 Neutralweiß
6923828610944	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5'400 lm	4000 K	740 Neutralweiß
6923828610838	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5'000 lm	3000 K	730 Warmweiß

