



Đèn Uni Wall Mount Sconce: Chiếu sáng đô thị với đèn gắn tường và ánh sáng có thể điều chỉnh lên xuống như bãi đậu xe, lối vào, sân thượng ngoài trời và tường sân vườn.

Tất cả các khu vực công cộng đều tìm kiếm các giải pháp chiếu sáng chuyên nghiệp và đáng tin cậy nhất, ví dụ: khu vực đỗ xe, lối vào, sân hiên ngoài trời và tường trong vườn. Đèn Philips Uni Wall Mount Sconce có thể được lắp đặt dễ dàng theo từng tình huống, mang lại ánh sáng tối ưu cho môi trường xung quanh. Thiết kế kiểu dáng đẹp hiện đại làm cho thiết bị phù hợp để lắp đặt trong các tình huống cải tạo hoặc lắp đặt mới. Đèn Philips Uni Wall Mount Sconce góp phần mang đến độ tin cậy vượt trội và hơn thế nữa. Cũng giống như các dòng sản phẩm khác của Philips, sản phẩm này được thiết kế đáp ứng nhiều tiêu chuẩn chất lượng của Philips, đồng thời có tỷ lệ giá/chất lượng ưu việt. Do đó, đèn Philips Uni Wall Mount Sconce là một lựa chọn thay thế đáng cân nhắc, hiệu quả về năng lượng và ổn định trong dòng sản phẩm gắn tường hiện có.

Lợi ích

- Thiết kế tối giản mà hiện đại.
- Nhiều tùy chọn gắn.
- Dễ dàng lắp đặt trực tiếp lên giá đỡ.


Applications

- Lối đi
- Công viên và Quảng trường
- Khu vực đỗ xe ngoài trời


Phiên bản



Bản vẽ kích thước



BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012



BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012

Bao gồm bộ điều khiển	Có
-----------------------	----

Chỉ số hoàn màu (CRI) 70

Công suất 40 W

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/ giảm sáng) Không

Màu sắc vỏ thiết bị	Xám
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Kiểu chụp quang học	Kính phẳng

Dầu CE Có

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Nhiệt độ màu (CCT)	Màu sắc nguồn sáng
911401697308	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 ánh sáng trắng ấm
911401697408	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 ánh sáng trắng ấm
911401697508	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 ánh sáng trắng ấm
911401697608	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401697708	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401697808	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401696708	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 ánh sáng trắng ấm
911401696808	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 ánh sáng trắng ấm
911401696908	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 ánh sáng trắng ấm
911401697008	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401697108	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401697208	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 trắng trung tính