

Uni Vægmonteret

10575320



Philips Uni Vægmonteret: Anvendes på overflader, f.eks. parkeringshuse, indgange, udendørs terrasse og væg i haven.

Offentlige områder kan drage fordel af de mest pålidelige og professionelle belysningsløsninger, såsom til parkeringspladser, indgange, udendørs terrasser og havevægge. Med den justerbare monteringsvinkel kan armaturet installeres efter behov, hvilket sikrer optimal belysning af omgivelserne. Det moderne, slanke design gør armaturet ideelt til både renovering og nyinstallation. Philips Uni vægmonteret armatur tilbyder enestående pålidelighed og mere. Som med andre Philips-produkter er dette armatur designet i overensstemmelse med Philips' høje kvalitetsstandards og tilbyder en fremragende pris-/kvalitetsforhold. Derfor er Philips Uni vægarmatur et overkommeligt, energieffektivt og stabilt valg blandt vægmonteringsmuligheder.

Fordele

- Elegant og moderne design
- Justerbar monteringsvinkel fra 0° til 90°
- Nem installation

Applications

- Gangarealer
- Parker og pladser
- Udendørs parkeringspladser

Funktioner

- Armaturhus i formstøbt aluminium og hærdet glasdiffuser.

- Tekstureret arkitektonisk bronzepulverlakering.
- Forskellige farver kan tilpasses for at opfylde kundens behov.

Versions

	UNI WALL MOUNT		UNI WALL MOUNT
---	----------------	--	----------------

Målskitse

	
	
	
	

BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012

BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Grå
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Optikafskærmningstype	Planglas

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
----------	----

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyskildefarve
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 Varm hvid
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 Neutral hvid
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	7.500 lm	3000 K	730 Varm hvid
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	8.200 lm	4000 K	740 Neutral hvid
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	2.500 lm	3000 K	730 Varm hvid
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	2.700 lm	4000 K	740 Neutral hvid

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W