



Philips Uni Vægmonteret: Anvendes på overflader, f.eks. parkeringshuse, indgange, udendørs terrasse og væg i haven.

Uni Vægmonteret

Offentlige områder kan drage fordel af de mest pålidelige og professionelle belysningsløsninger, såsom til parkeringspladser, indgange, udendørs terrasser og havevægge. Med den justerbare monteringsvinkel kan armaturet installeres efter behov, hvilket sikrer optimal belysning af omgivelserne. Det moderne, slanke design gør armaturet ideelt til både renovering og nyinstallation. Philips Uni vægmonteret armatur tilbyder enestående pålidelighed og mere. Som med andre Philips-produkter er dette armatur designet i overensstemmelse med Philips' høje kvalitetsstandarder og tilbyder en fremragende pris-/kvalitetsforhold. Derfor er Philips Uni vægarmatur et overkommeligt, energieffektivt og stabilt valg blandt vægmonteringsmuligheder.

Uni Vægmonteret

Fordele

- • Elegant og moderne design
- • Justerbar monteringsvinkel fra 0° til 90°
- • Nem installation



Funktioner

- Armaturhus i formstøbt aluminium og hærdet glasdiffuser.
- Tekstureret arkitektonisk bronzepulverlakering.
- Forskellige farver kan tilpasses for at opfylde kundens behov.

Anvendelsesområder

- Gangarealer
- Parker og pladser
- Udendørs parkeringspladser

Målskitse



Generelle oplysninger

Driver inkluderet Ja

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI) 70

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Mekanik og armaturhus

Optikafskærmningstype Planglas

Farve på armaturhus Grå

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK08

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP65

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke Ja

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 Varm hvid	3000 K	5.000 lm
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 Neutral hvid	4000 K	5.400 lm
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	730 Varm hvid	3000 K	7.500 lm
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	740 Neutral hvid	4000 K	8.200 lm
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	730 Varm hvid	3000 K	2.500 lm
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	740 Neutral hvid	4000 K	2.700 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømførbud	Order Code	Full Product Name	Strømførbud
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W	911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W

Uni Vægmonteret

Order Code	Full Product Name	Strømförbrug
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W

Order Code	Full Product Name	Strømförbrug
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W

