

Uni Wall Mount

10575320



Uni Wall Mount: Urbaanit seinäasennettavat valaisimet esimerkiksi pysäköintihalleihin, sisään tuloihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin.

Julkisiin tiloihin tarvitaan toimintavarmoja ammattivalaistusratkaisuja esimerkiksi pysäköintialueille, sisäänkäynteihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin. Säädetävän kiinnityskulman ansiosta Philips Uni Wall Mount voidaan suunnata halutusti ja tilan tarpeiden mukaisesti. Modernin tyylikäs muotoilu tekee valaisimesta sopivan asennettavaksi sekä saneerauskohteisiin että uusiin asennuksiin. Kuten muutkin Philipsin tuotteet, tämä tuote on suunniteltu hyvää hinta-laatusuhdetta tavoitellen ja Philipsin laatustandardien mukaisesti. Tämän vuoksi Philips Uni Wall Mount tarjoaa edullisen, energiatehokkaan ja toimintavarmen vaihtoehdon, kun halutaan seinäasennettava valaisin.

Hyödyt

- Modernin virtaviivainen muotoilu
- Säädetävä asennuskulma (0–90 astetta)
- Helppo asentaa

Applications

- Käytävät
- Puistot ja aukiot
- Ulkopysäköintialueet

Ominaisuudet

- Runko painevalettua alumiinia, hajotin karkaistua lasia.
- Teksturoitu arkkitehtoninen pronssijauhepinnoite
- Lisää värejä saatavilla asiakkaan tarpeiden mukaan.

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Harmaa
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]
Optiikan suojan tyyppi	Tasolasi

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
-------------	-------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Värilämpötila (nim.)	Valonlähteen väri
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 Warm white
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 Neutral white
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	7 500 lm	3000 K	730 Warm white
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	8 200 lm	4000 K	740 Neutral white
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	2 500 lm	3000 K	730 Warm white
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	2 700 lm	4000 K	740 Neutral white

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W