



Uni Wall Mount: Urbaanit seinäasennettavat valaisimet esimerkiksi pysäköintihalleihin, sisääntuloihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin.

Uni Wall Mount

Julkisiin tiloihin tarvitaan toimintavarmoja ammattivalaistusratkaisuja esimerkiksi pysäköintialueille, sisäänkäynteihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin. Säädetävän kiinnityskulman ansiosta Philips Uni Wall Mount voidaan suunnata halutusti ja tilan tarpeiden mukaisesti. Modernin tyylikäs muotoilu tekee valaisimesta sopivan asennettavaksi sekä saneerauskohteisiin että uusiin asennuksiin. Kuten muutkin Philipsin tuotteet, tämä tuote on suunniteltu hyvää hinta-laatusuhdetta tavoitellen ja Philipsin laatustandardien mukaisesti. Tämän vuoksi Philips Uni Wall Mount tarjoaa edullisen, energiatehokkaan ja toimintavarman vaihtoehdon, kun halutaan seinäasennettava valaisin.

Uni Wall Mount

Hyödyt

- Modernin virtaviivainen muotoilu
- Säädettävä asennuskulma (0–90 astetta)
- Helppo asentaa



Ominaisuudet

- Runko painevalettua alumiinia, hajotin karkaistua lasia.
- Teksturoitu arkkitehtoninen pronssijauhepinnoite
- Lisää värejä saatavilla asiakkaan tarpeiden mukaan.

Käyttökohteet

- Käytävät
- Puistot ja aukiot
- Ulkopysäköintialueet

Mittapiirros



Yleistä tietoa

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI) 70

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Optiikan suojan tyyppi Tasolasi

Rungon väri Harmaa

Iskunkestävyysluokka IK08

Suojausluokan koodi IP65

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Valovirta
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 Warm white	3000 K	5 000 lm
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 Neutral white	4000 K	5 400 lm
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	730 Warm white	3000 K	7 500 lm
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	740 Neutral white	4000 K	8 200 lm
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	730 Warm white	3000 K	2 500 lm
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	740 Neutral white	4000 K	2 700 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W

Uni Wall Mount

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W

