

Uni Wall Mount

10575320



Uni Wall Mount: Urban Wall Mount dapat diaplikasikan pada permukaan seperti garasi parkir, pintu masuk, teras luar ruangan, dan dinding di taman.

Semua area publik mencari solusi pencahayaan yang paling dapat diandalkan dan profesional, misalnya area parkir, pintu masuk, teras luar ruangan, dan dinding di taman. Berkat sudut pemasangan yang dapat disesuaikan, perlengkapan dapat dipasang sesuai dengan kebutuhan, memberikan pencahayaan optimal ke lingkungan sekitar. Desain modern dan ramping membuat perlengkapan ini cocok dipasang dalam skenario renovasi atau pemasangan baru. Philips Uni Wall Mount membantu Anda memperoleh keandalan luar biasa dan banyak lagi. Sama seperti rangkaian produk Philips lainnya, produk ini dirancang dengan berbagai standar kualitas Philips dengan rasio harga terhadap kualitas yang baik. Oleh karena itu, Philips Uni Wall Mount menawarkan pilihan yang terjangkau, hemat energi, dan stabil dalam kelompok produk pemasangan di dinding.

Benefits

- Desain modern dan ramping
- Derajat sudut pemasangan yang dapat disesuaikan (0-90)
- Pemasangan yang mudah

Applications

- Gang kecil
- Taman dan Plaza
- Area Parkir Luar Ruangan

Features

- Rumah aluminium die-cast dan diffuser kaca tempered.

- Lapisan bubuk perunggu arsitektur bertekstur.
- Berbagai warna dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Versions



UNI WALL MOUNT



UNI WALL MOUNT

Dimensional drawing

BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012

BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	70
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak

Mekanis dan Housing

Warna Housing	Abu-abu
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5] perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	Kaca datar

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
----------	----

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Warna sumber cahaya
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 putih hangat
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 neutral white
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	7.500 lm	3000 K	730 putih hangat
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	8.200 lm	4000 K	740 neutral white
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	2.700 lm	4000 K	740 neutral white

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W