



Väggmonterad Uni: väggfäst stadsbelysning för ytor som parkeringsgarage, entréer, utomhusterrasser och muromgärdade trädgårdar.

Uni väggfäste

Philips Uni väggfäste är en pålitlig och professionell belysningslösning för offentliga platser som parkeringsplatser, entréer, utomhusterrasser och muromgärdade trädgårdar. Den justerbara monteringsvinkeln gör att armaturen kan installeras efter behov och ge optimal belysning. Den moderna och eleganta designen passar både för renoveringar och nyinstallationer. Philips Uni väggfäste erbjuder hög tillförlitlighet och är designad enligt Philips kvalitetsstandarder, vilket ger god valuta för pengarna. Det är ett prisvärt, energieffektivt och stabilt val i Philips väggmontageserie

Uni väggfäste

Fördelar

- Modern stilren design
- Justerbar monteringsvinkel (0–90 grader)
- Enkel installation



Funktioner

- Armaturhus av pressgjutet aluminium och diffuser av tempererat glas.
- Texturerad arkitektonisk pulverlackerad ytbehandling i brons.
- Färger kan anpassas för att tillgodose kundens önskemål.

Användning

- Gångvägar
- Parker och torg
- Parkeringar utomhus

Måttskiss



Allmän information

Driftdon ingår Ja

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex 70

Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

Mekanik och armaturhus

Typ av optisk kåpa Planglas

Armaturhusets färg Grå

Skyddskod för mekanisk påverkan IK08

Kod för kapslingsklass IP65

Användning och godkännande

CE-märkning Ja

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad		Ljustöde
		Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 varmvit	3000 K	5 000 lm
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 neutralvit	4000 K	5 400 lm
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	730 varmvit	3000 K	7 500 lm
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	740 neutralvit	4000 K	8 200 lm
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	730 varmvit	3000 K	2 500 lm
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	740 neutralvit	4000 K	2 700 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W

Uni väggfäste

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W

