

Uni Veggfeste Innfelt

10575324



Innfelt Uni-lampe: Urban innfelt veggbelysning som kan monteres på overflater i parkeringshus og innganger samt på terrasser og hagevegger.

Offentlige områder trenger den mest pålitelige og profesjonelle belysningen, for eksempel parkeringsplasser, innganger, terrasser og hagevegger. Den innfelte Philips Uni-vegglampen er enkel å montere i tråd med alle scenarioer og gir optimal belysning av omgivelsene. Den moderne slanke designen gjør armaturet egnet til å installeres enten ved renovering eller nyinstallasjon. Den innfelte Philips Uni-vegglampen gir suveren pålitelighet og mye annet. Som de andre Philips-produktseriene er dette produktet utformet i tråd med en rekke Philips-kvalitetsstandarder og gir et godt forhold mellom pris og kvalitet. Derfor tilbyr Philips Uni Wall Mount innfelt et annet rimelig, energieffektivt og stabilt valg i veggmonteringsfamilien.

Fordeler


- Moderne strømlinjeformet design.
- Høy Watt (12 W) innfelt veggfeste med mulighet for å tilpasses til 20W.
- Flere monteringsmuligheter.

Applications


- Gangveier
- Parker og torg
- Utendørs parkeringsplasser

Versions

BWP40 SPP



Målskisse



BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012

Funksjoner

- Innfatning i trykkstøpt aluminium med diffusor i herdet glass.
- Pulverbelagt arkitektonisk bronsefinish med tekstur.
- Kan tilpasses med ulike farger i tråd med kundens behov.

Generell informasjon

Driver inkludert Ja

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI) 70

Drift og elektronikk

Effektforbruk 12 W

Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge Grå

Ingress beskyttelseskode IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK08 [5 J sikret mot hærverk]

Type optisk deksel Flatt glass

Godkjenning og bruksområde

CE-merke Ja

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lyskildefarge
911401698508	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012	580 lm	3000 K	730 varmhvit
911401698608	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012	620 lm	4000 K	740 nøytralhvit