



Essential: A figyelemreméltó és valóban körforgásos világítástechnikai megoldás

Essential Surface

A Philips Essential olyan funkcionális, felületre szerelhető, kerek, színek és textúrák széles skálájában kapható lámpatest, amely feltűnés nélkül illeszkedik bármilyen dekorációhoz, és megfelel az irodai világítás követelményeinek. Bármilyen más rendszerhez csatlakoztatható, és így olyan intelligens irodai világítástechnikai megoldás érhető el vele, amely a beépített érzékelőknek köszönhetően szükségtelenné teszi, hogy „érintkezőpattanások” csúfítsák el a csodálatos mennyezetet. A termékcsalád tagjai 3 méretben kaphatók, és 3 különböző módon szerelhetők fel. A Philips Essential újarahasznosított anyagokból készül, 3D-s nyomtatással, karbonsemleges módon, így azok is tudatosan választhatják, akik hozzá szeretnének járulni a körforgásos gazdasághoz. Tehát ha ezt a világítástechnikai megoldást választja, akkor sem a stílus, sem a teljesítmény, sem a funkcionalitás, sem pedig a fenntarthatóság tekintetében nem kell kompromisszumot kötnie.

Előnyök

- Szövet által inspirált textúrák és színek, hogy illeszkedjen a berendezés stílusához, és hogy teljesítse a belsőépítészeti követelményeket
- Könnyű és egyszerűen felszerelhető
- Nagy hatékonyságának köszönhetően kevesebbet kell fizetni a felhasznált elektromos áramért
- Az UGR19-es változatok megfelelnek az irodai szabványoknak
- Letisztult, csodálatos mennyezetek többek között a környezeti napfényviszonyoknak megfelelő fényerő-szabályozáshoz és a jelenlétérzékeléshez használható, beépített érzékelőkkel
- Különböző projektek igényeit is kielégíti

Szolgáltatások

- Színek és textúrák széles skálája
- 3 méret és 3 felszerelési típus (függő, felületre szelet és süllyesztett)
- Látható profilú mennyezeti (VPC) változata is van, hogy könnyen felszerelhető legyen, és tökéletesen, perem nélkül illeszkedjen a mennyezetbe
- Hatásfok: akár 152 lm/W
- DALI vagy vezeték nélküli elótételek, Interact-ra előkészítve
- A nyomtatott alkatrészek legalább 55%-ban újrahasznosított vagy anyagmérleggel szabályozott, biológiailag lebomló anyagból készülnek
- Fényáram: 900–8000 lm
- Élettartam: 100 000 óra L80 szinten
- Beépített érzékelőket is tartalmazhat jelenlétérzékeléssel és nappali fénytől függő fényerő-szabályozással

Alkalmazás

- Irodák
- Egészségügy
- Vendéglátás
- Üzletek

Versions



Essential Surface RTP

Méretezett rajza

