



Den nye generation inden for energibesparende LED-PLS-lysrørbelysning

CorePro LED PLS

Philips CorePro LED PLS integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Fordele

- Reducerede driftsomkostninger takket være lavere energiforbrug
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger takket være 2-3 gange længere levetid end traditionelle lyskilder
- Hurtigste og nemmeste løsning, hvis man vil opgradere sine armaturer til LED-teknologi: fuldstændigt sikkert produkt og installation

Funktioner

- Særligt energieffektiv
- Nem installation
- Traditionel størrelse, som passer til eksisterende armaturer
- Intet kviksølv

Anvendelsesområder

- Hotel og restauration, detailhandel, kontor, industri og husholdninger

CorePro LED PLS

Versions



929004350102-CorePro-LED-PLS-360D-5W-3CCT-2P-G23







LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND



929004350002-CorePro-LED-PLS-360D-3-5W-3CCT-2P-G23

Målskitse



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	16 mm	31 mm	79 mm	115 mm	137 mm
CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	16 mm	31 mm	79 mm	115 mm	137 mm
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	16 mm	31 mm	108 mm	144 mm	166 mm
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	16 mm	31 mm	108 mm	144 mm	166 mm

Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23	16 mm	26 mm	61 mm	115 mm	136 mm
CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23	16 mm	26 mm	91 mm	145 mm	166 mm

CorePro LED PLS

Oplysninger om produktet



Product detail image (DPP)



Product detail image (DPP)

Generelle oplysninger

Fod	G23
Skiftecyklus	50.000
Normeret levetid	30.000 t

Lysteknisk

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
--	------

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildeform	PL-S

Godkendelse og anvendelsesområde

Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
----------------------------	----------------

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret		Farvekode
			farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
929004350102	CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23	360 °	3000 K	80	3000/4000/6500
929003756802	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	120 °	3000 K	82	830
929003756902	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	120 °	4000 K	82	840
929004350002	CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23	360 °	3000 K	80	3000/4000/6500
929003756602	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	120 °	3000 K	82	830
929003756702	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	120 °	4000 K	82	840

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
929004350102	CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23	500 lm	929004350002	CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23	360 lm
929003756802	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	520 lm	929003756602	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	360 lm
929003756902	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	550 lm	929003756702	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	390 lm

CorePro LED PLS

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929004350102	CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23	5 W	9 W
929003756802	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	5 W	-
929003756902	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	5 W	-

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929004350002	CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23	3,5 W	7 W
929003756602	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	3,5 W	-
929003756702	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	3,5 W	-







Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929004350102	CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23	75 °C
929003756802	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	50 °C
929003756902	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	50 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929004350002	CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23	70 °C
929003756602	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	45 °C
929003756702	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	45 °C

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929004350102	CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23	5 kWh
929003756802	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	5 kWh
929003756902	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	5 kWh
929004350002	CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23	4 kWh
929003756602	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	4 kWh
929003756702	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	4 kWh



CorePro LED PLS

