



Spot med høy ytelse for ettermontering av MR16 halogen spots

MASTER LED-spot LV

MASTER LEDspot LV er en ideell ettermonteringsløsning for spotbelysning og gir en intens aksent lysstråle. MASTER LEDspot LV er utviklet for å erstatte halogen eller glødelamper. Den implementerer naturlige farger, gir en koselig og komfortabel atmosfære for boliger, hotell, restaurant og catering, og vektlegger skjønnheten til varer i butikk. Ny, mindre innfatning gir perfekt passform med flertallet av armaturer i et marked med en MR16 GU 5.3 holder. Det benytter ikke bare Philips patenterte løsning for å garantere bredest mulig kompatibilitet med standard 12V halogen elektroniske transformatorer, den leverer også stråleintensitet som tilsvarer halogen MR16-spotlights. Dimfunksjonen gjør det mulig å skape den ønskede atmosfæren, og den fungerer med bredt utvalg av dimmere. Den høye SDCM sikrer bedre fargekonsistens, som opprettholdes over produktets levetid. MASTER LEDspot LV gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnader uten kompromiss på lyskvalitet og levetid, noe som gjør det mulig for bolig- og bedriftseiere å oppnå en avkastning på investeringen i løpet av en kort periode.

Fordeler

- Høy stråleintensitet for aksentbelysning til profesjonelt bruk
- Sterk lysstyrke opprettholdt over tid
- Mer naturlig fargerealisering for koselig stemning for hotell, restaurant og catering og kommersiell fremvisning

MASTER LED-spot LV

Funksjoner

- Høy stråleintensitet tilsvarende halogen spotlight
- Bedre fargegjengivelse med høy CRI-verdi og godt fargesamsvar over tid
- Klart definert strålespredning for aksentbelysning
- Kompatibelt med et stort utvalg av transformatorer og jevn dimming for produkter som kan dimmes
- Høyt lumenedlikehold med lang levetid på opp til 40 000 timer

Søknad


- Hjem: stue, soverom, gang
- Hotell- og restaurantnæringen: hotellrom, korridorer, lobby, resepsjon, restaurant, barer, kafeer
- Butikk: utstillinger, utstillingsmontre, butikker, prøverom, utsjekkingsområder

Versions




LEDspot MAS 50W GU5.3 MR16 827 24D

Målskisse




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D	50 mm	45,5 mm




MASTER LED-spot LV

Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W
927 MR16 24D

Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W
927 MR16 24D

