



# Το πιο ψυχρό φως δίνει την αίσθηση διπλής φωτεινότητας

## TL-D Snow White

Ο Snow White είναι ένας λαμπτήρας εκκένωσης υδραργύρου χαμηλής πίεσης με σωληνοειδές περίβλημα 26 mm και διατίθεται σε 18 W, 36 W και 58 W. Η εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία χρώματος της σειράς Snow White δημιουργεί ένα πολύ δροσερό περιβάλλον, κάνοντας αυτόν τον λαμπτήρα ιδιαίτερα κατάλληλο σε πολύ ζεστές και ξηρές κλιματικές συνθήκες.

### Οφέλη

- Δημιουργεί ένα μοναδικό, ευχάριστα δροσερό, ψυχρό φως, το οποίο είναι ιδανικό για τη δημιουργία μιας ιδιαίτερα φωτεινής και δροσερής ατμόσφαιρας σε κάθε είδους εφαρμογή
- Το ψυχρό χρώμα σας κάνει να νιώθετε πιο άνετα και γεμάτοι ενέργεια, ειδικά σε κλιματολογικές συνθήκες με ζέστη και ήλιο

### Χαρακτηριστικά

- Πολύ ψυχρό φως

### Εφαρμογή


- Υπαιθριοι και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης
- Βιομηχανικοί χώροι, αποθήκες, δημόσιοι χώροι
- Καταστήματα, γραφεία
- Επιγραφές

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τους σε μια σφραγισμένη πλαστική σακούλα, κλείστε την καλά και αποθέστε την στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

## TL-D Snow White

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W Snow White 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W Snow White 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

### Γενικές πληροφορίες

Βάση- κάλυμμα G13

### Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.) 264  
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.) 280  
Ανάθεση χρωμάτων Πολύ ψυχρό φως  
ημέρας  
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) 12000 K  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) 75

### Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Σχήμα λαμπτήρα T8

### Έγκριση και Εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 5,0 mg

### Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	1.000 lm
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	2.370 lm

### Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	360 mA	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	440 mA	103 V	36 W

### Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	43 kWh

## TL-D Snow White



© 2026 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2026, Μάρτιος 19 – τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές