



Cea mai rece lumină pare de două ori mai strălucitoare

TL-D Snow White

Snow White este o lampă cu descărcare în vapori de mercur de joasă presiune, cu o manta tubulară de 26 mm, disponibilă în puteri de 18 W, 36 W și 58 W. Temperatura de culoare extrem de ridicată a gamei Snow White creează ambianțe foarte reci, lampa fiind adecvată în mod special pentru condițiile de climă foarte caldă și uscată.

Beneficii

- Generează o lumină albă ca zăpada, rece, unică și plăcută, care este perfectă pentru crearea unei ambianțe reci, foarte strălucitoare, în toate tipurile de aplicații
- Culoarea rece vă face să vă simțiți mai confortabili și mai activi, în special în condiții de climă caldă și însorită

Caracteristici

- Lumină extrem de rece

Cerere

- Spații de parcare și parcuri auto acoperite
- Zone industriale, depozite, zone publice
- Magazine, birouri
- Iluminat publicitar

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


TL-D Snow White

Versions



LPPR TL-DSTD G13

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W Snow White 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W Snow White 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13
Date tehnice lumină	
Coordonată cromatică X (nom.)	264
Coordonată cromatică Y (nom.)	280
Denumirea culorii	Lumină naturală rece extrem
Temperatură de culoare corelată (nom.)	12000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	75
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T8
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	5,0 mg

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Flux luminos
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	1.000 lm
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	2.370 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Consum de curent
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	360 mA	59 V	18 W

TL-D Snow White

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Consum de curent
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	440 mA	103 V	36 W

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	43 kWh

