



La solución de recableado T5 de LEDtube profesional

Tubo LED CorePro Mains T5

El profesional LEDtube MainsFit es una mejor solución LED adecuada para reemplazar las lámparas fluorescentes T5. El producto brinda un efecto de iluminación natural para su uso en aplicaciones de iluminación general, así como ahorros en energía instantáneos. Es una solución ecológica.

Beneficios

- Costo total de propiedad bajo
- Fácil actualización a la tecnología de iluminación LED
- Excelente solución para reemplazar todo tipo de lámparas fluorescentes T5 existentes sin considerar la compatibilidad del balasto

Características


- Certificado DLC
- Rendimiento confiable durante 50,000 horas
- Fácil instalación de recableado doble para reemplazar lámparas T5 existentes
- Factor de forma T5 que se ajusta a la mayoría de las luminarias existentes
- No contiene mercurio

Aplicaciones

- Oficina
- Comercios
- Taller industrial
- Depósitos

Tubo LED CorePro Mains T5

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I MX	15.8 mm	19 mm	1,149 mm	1,156.1 mm	1,163.2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX	15.8 mm	19 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm

Información general

Tapa-base	G5
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	30,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	200 °
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Índice de producción de color (IRC)	80
Código de color	830
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	70 °C
-----------------------------	-------

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Forma del foco	T5
----------------	----

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
-------------------------------	----------------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
929001380612	CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX	1,000 lm
929001380912	CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I MX	2,000 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929001380612	CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX	8 W
929001380912	CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I MX	16 W

Tube LED CorePro Mains T5

