



Kombine şarj kontrolörleri Gen 4.0

ComboCC Gen 4.0

Combo CC Gen 4.0, en kapsamlı güneş enerjisi şarj kontrol cihazı serimiz olup şebekeden bağımsız ve hibrit uygulamalarda ana, ara ve tali yollarda güneş enerjili aydınlatma için uygundur. Yüksek sistem verimliliği, optimize edilmiş tasarım ve uzun ömür, daha düşük sahip olma maliyetini garanti eder. Uzaktan izleme ve kontrol özelliği ile yapılandırılabilir ve kullanımı kolaydır.

Faydaları

- Üç farklı platform: 200Wp, 400Wp ve 600Wp.
- Off-grid ve hibrit seçenekleri mevcuttur.
- Geniş bir özerklik günü ve güneş ışınlama aralığı için, 5.000 ile 24.000 lümen arasında değişen aydınlatma armatürlerini çalıştırabilir.
- Entegre LED sürücüsü, 170 lümen/W'a kadar sistem verimliliği sağlar.
- Entegre koruma ve kontrol modülleri.
- Panel, akü ve dimleme profili için GUI ile yerinde programlama ve yapılandırma.
- Birden fazla koruma katmanına sahip metal, hava koşullarına dayanıklı muhafaza.

Özellikler

- Gen 4.0 güneş enerjili aydınlatma armatürleri (BRP38x/39x) ile uyumludur
- Şebeke dışı ve hibrit seçenekler mevcut
- Pil tipi/voltajı/kapasitesi, LED gücü, karartma adımları, PV panel kapasitesi yapılandırılabilir.
- IP67 konnektörlü IP65 muhafaza, %95 bağıl nem
- IEC62109-1, IEC61547, CISPR15, IEC62093, IEC61347-2-13, EN50530, IEC62384

Uygulama

- Entegre olmayan Gen 4.0 güneş enerjili sokak lambası serisi.

ComboCC Gen 4.0

Versions



ComboCC Gen 4.0



ComboCC Gen 4.0





ComboCC Gen 4.0 Hybrid Supply Unit



ComboCC Gen 4.0 Hybrid Supply Unit

Boyutlu çizim



Çalıştırma ve Elektrik

Pil tipi	Çoklu
Kablo bağlantı kiti	Hariç
Şarj denetleyicisi tipi	MPPT

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65
Genel genişlik	111 mm

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
-------------------------	----------------

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Şarj denetleyicisi gücü	Şebeke bağlantı tipi
919415811130	ZJS402 CCC 400Wp 24V RS SOLAR	80 W	Şebeke dışı ve hibrit (ayrı Hibrit Şarj Cihazı)
919415811127	ZJS401 CCC 200Wp 12V RS SOLAR	50 W	Şebeke dışı ve hibrit (ayrı Hibrit Şarj Cihazı)

Order Code	Full Product Name	Şarj denetleyicisi gücü	Şebeke bağlantı tipi
52906999	ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR	140 W	Hibrit
52905299	ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR	180 W	Hibrit

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Solar dim etme profili
919415811130	ZJS402 CCC 400Wp 24V RS SOLAR	Configurable
919415811127	ZJS401 CCC 200Wp 12V RS SOLAR	Configurable

Order Code	Full Product Name	Solar dim etme profili
52906999	ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR	-
52905299	ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR	-

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Genel yükseklik	Toplam uzunluk
919415811130	ZJS402 CCC 400Wp 24V RS SOLAR	49,5 mm	138 mm
919415811127	ZJS401 CCC 200Wp 12V RS SOLAR	49,5 mm	138 mm

Order Code	Full Product Name	Genel yükseklik	Toplam uzunluk
52906999	ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR	57,7 mm	149 mm
52905299	ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR	57,7 mm	149 mm

