



Στεγανό σωληνωτό περίβλημα φωτιστικού Ledinaire – Απλά κορυφαίο LED

Η σειρά Ledinaire Waterproof (WT050C) περιέχει μια επιλογή από κενά, αδιάβροχα περιβλήματα, που μπορούν να καλύψουν τους λαμπτήρες LED tube της επιλογής σας. Χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Τα Ledinaire παρέχουν απλή και γρήγορη εγκατάσταση, με δυνατότητα επιλογής μονών ή διπλών λαμπτήρων LED tube.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Ευκολία χρήσης με λαμπτήρες LEDtube της Philips
- Στιβαρότητα για εφαρμογές με προστασία από το νερό και τη σκόνη

Applications

- Επιλέξτε ένα στοιχείο.
- Σκεπαστοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
- Βιομηχανικές αίθουσες (ύψους έως 4 m)
- Χώροι αποθήκευσης

Χαρακτηριστικά

- Στιβαρό (IK08) και στεγανό (IP65) φωτιστικό

- Διατίθενται πολλά μήκη
- Περιλαμβάνεται ηλεκτρική ασφάλεια για ασφαλή και εύκολη λειτουργία


Versions



Ledinaire Waterproof Tube Housing



Ledinaire Waterproof Tube Housing




Ledinaire waterproof empty housing, L600




Ledinaire waterproof empty housing, L600


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




WT050C 2xTLED L1500



WT050C 2xTLED L1200




WT050C L1200 1 Tube




L600 2 Tube

WT050C 2xTLED L600

WT050C 1xTLED L1200



WT050C L1500 1 Tube



L600 1 Tube

WT050C 1xTLED L600

WT050C 1xTLED L1500

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) -

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08 [5 J Με προστασία από βανδαλισμούς]

Έγκριση και Εφαρμογή

Σήμανση CE	Ναι
------------	-----