



Ledinaire Waterproof Tube Housing (carcasă Tub Etanșă pentru tuburi LED) – Pentru operațiuni zilnice de iluminat, ușor de ales de pe raft și de instalat cu tubul LED la alegere

Ledinaire Waterproof Tube Housing, Ledinaire Carcasă Tub Etanșă

Gama Ledinaire Waterproof (WT050C) conține o selecție de carcase goale, rezistente la apă, compatibile cu tuburile LED la alegere. Sunt furnizate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Ledinaire permite o instalare simplă și rapidă, cu o gamă de instalații cu tub simplu și dublu.

Beneficii

- Calitatea și fiabilitatea Philips
- Ușor de utilizat cu tuburile LED Philips
- Design robust, pentru aplicații rezistente la apă și praf

Ledinaire Waterproof Tube Housing, Ledinaire Carcasă Tub Etanșă

Caracteristici

- Aparat de iluminat robust (IK08) și etanș la apă (IP65)
- Sunt disponibile multiple lungimi și configurații
- Include siguranța, pentru o funcționare sigură și ușoară

Cerere

- Parcări auto acoperite
- Hale industriale (înălțime de până la 4 m)
- Spații de depozitare

Versions



Ledinaire Waterproof Tube
Housing




Ledinaire waterproof empty
housing, L600




Ledinaire waterproof empty
housing, L600

Cote



WT050C L1500 2 Tube



WT050C L1200 2 Tube



WT050C L1200 1 Tube





L600 2 Tube

Ledinaire Waterproof Tube Housing, Ledinaire Carcasă Tub Etanșă

Cote

WT050C L1500 1 Tube



L600 1 Tube

Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	-
Sistem mecanic și carcasă	
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65
Aprobare și aplicație	
Marcaj CE	Da

Funcționare și sistem electric

Full Product		Clasă de	Tensiune de intrare	Frecvență linie
Order Code	Name	protecție IEC		
36603699	WT050C 2xTLED L1200	Clasa de siguranță II	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz
36605099	WT050C 2xTLED L1500	Clasa de siguranță II	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz
36602999	WT050C 1xTLED L1200	Clasa de siguranță II	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz

Full Product		Clasă de	Tensiune de intrare	Frecvență linie
Order Code	Name	protecție IEC		
36604399	WT050C 1xTLED L1500	Clasa de siguranță II	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz
75324299	WT050C 1xTLED L600	-	-	-
75325999	WT050C 2xTLED L600	-	-	-

