



# Den nye generation af energibesparende LED PLC 2P-lysstofrør

## CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 2P integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: Det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

### Fordele

- Reducerede driftsomkostninger, takket være lavere energiforbrug
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger, takket være 2-3 gange længere levetid end traditionelle lamper
- Hurtigste og nemmeste løsning, hvis man vil opgradere sine armaturer til LED-teknologi
- Fuldstændigt sikkert produkt og installation

### Funktioner

- Særligt energieffektiv
- Nem installation
- Traditionel størrelse, som passer til eksisterende armaturer
- Intet kviksvølv

### Anvendelsesområder

- Hotel og restauration, detailhandel, kontor, industri og husholdninger

# CorePro LED PLC 2P

## Versions



929004252802-CorePro-LED-PLC-360D-5-9W-3CCT-2P-G24d



SPPR MLEDGA 0025




929004253002-CorePro-LED-PLC-360D-8-9W-3CCT-2P-G24d




929004252902-CorePro-LED-PLC-360D-6-9W-3CCT-2P-G24d

## Målskitse



| Product                            | D1    | D     | A1     | A2     | A3     |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1 | 34 mm |       | 95 mm  | 115 mm | 138 mm |
| CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1 | 34 mm |       | 95 mm  | 115 mm | 138 mm |
| CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2 | 34 mm |       | 106 mm | 125 mm | 148 mm |
| CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2 | 34 mm | 34 mm | 106 mm | 125 mm | 148 mm |
| CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3 | 34 mm |       | 129 mm | 148 mm | 171 mm |
| CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3 | 34 mm | 34 mm | 129 mm | 148 mm | 171 mm |



| Product                                | D1    | D     | A1     | A2     | A3     |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|
| CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d | 35 mm | 35 mm | 65 mm  | 115 mm | 137 mm |
| CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d | 35 mm | 35 mm | 70 mm  | 120 mm | 142 mm |
| CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d | 35 mm | 35 mm | 100 mm | 150 mm | 172 mm |

# CorePro LED PLC 2P

## Oplysninger om produktet

Product detail image (DPP)



Product detail image (DPP)



Product detail image (DPP)



### Generelle oplysninger

|                  |          |
|------------------|----------|
| Skiftcyklus      | 50.000   |
| Normeret levetid | 30.000 t |

### Lysteknik

|  |      |
|--|------|
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | 82   |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 % |

### Drift og el

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Indgangsfrekvens   | 50 til 60 Hz |
| Opstartstid (nom.) | 0,5 s        |

### Temperatur

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| T-kappe, maks. (nom.) | 75 °C |
|-----------------------|-------|

### Lysstyringssystemer og dæmpning

|         |     |
|---------|-----|
| Dæmpbar | Nej |
|---------|-----|

### Mekanik og armaturhus

|              |          |
|--------------|----------|
| Pære finish  | Matteret |
| Lyskildeform | PL-C     |

### Godkendelse og anvendelsesområde

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperaturområde | -20 til +35 °C |
|----------------------------|----------------|

### Generelle oplysninger

| Order Code   | Full Product Name                      | Fod                      |
|--------------|--|--------------------------|
| 929003757002 | CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1     | G24d-1 Rotatable end-cap |
| 929003757102 | CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1     | G24d-1 Rotatable end-cap |
| 929004252802 | CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d | G24d                     |
| 929003757202 | CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2     | G24d-2 Rotatable end-cap |
| 929003757302 | CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2     | G24d-2 Rotatable end-cap |
| 929003757402 | CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3     | G24d-3 Rotatable end-cap |
| 929003757502 | CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3     | G24d-3 Rotatable end-cap |
| 929004253002 | CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d | G24d                     |
| 929004252902 | CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d | G24d                     |

## Lysteknik

## CorePro LED PLC 2P

| Full         |  |                         |                        |                |          | Korreleret   |  |                         |                        |                |          |
|--------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|----------|--------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|----------|
| Order Code   | Product Name                           | Spredningsvinkel (nom.) | farvetemperatur (nom.) | Farvekode      | Lysstrøm | Order Code   | Product Name                           | Spredningsvinkel (nom.) | farvetemperatur (nom.) | Farvekode      | Lysstrøm |
| 929003757002 | CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1     | 120 °                   | 3000 K                 | 830            | 600 lm   | 929003757402 | CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-2     | 120 °                   | 3000 K                 | 830            | 990 lm   |
| 929003757102 | CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1     | 120 °                   | 4000 K                 | 840            | 660 lm   | 929003757502 | CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3     | 120 °                   | 4000 K                 | 840            | 1.100 lm |
| 929004252802 | CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d | 360 °                   | 3000 K                 | 3000/4000/6500 | 810 lm   | 929004253002 | CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d | 360 °                   | 3000 K                 | 3000/4000/6500 | 1.240 lm |
| 929003757202 | CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2     | 120 °                   | 3000 K                 | 830            | 700 lm   | 929004252902 | CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d | 360 °                   | 3000 K                 | 3000/4000/6500 | 930 lm   |
| 929003757302 | CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2     | 120 °                   | 4000 K                 | 840            | 770 lm   |              |  |                         |                        |                |          |

### Drift og el

| Order Code   | Full Product Name                      | Strømforbrug |
|--------------|--|--------------|
| 929003757002 | CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1     | 5,9 W        |
| 929003757102 | CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1     | 5,9 W        |
| 929004252802 | CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d | 5,9 W        |
| 929003757202 | CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2     | 6,9 W        |
| 929003757302 | CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2     | 6,9 W        |

| Order Code   | Full Product Name                      | Strømforbrug |
|--------------|--|--------------|
| 929003757402 | CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3     | 8,9 W        |
| 929003757502 | CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3     | 8,9 W        |
| 929004253002 | CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d | 8,9 W        |
| 929004252902 | CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d | 6,9 W        |

### Godkendelse og anvendelsesområde

| Order Code   | Full Product Name                      | Energiforbrug kWh/1000 t. |
|--------------|--|---------------------------|
| 929003757002 | CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1     | 6 kWh                     |
| 929003757102 | CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1     | 6 kWh                     |
| 929004252802 | CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d | 6 kWh                     |
| 929003757202 | CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2     | 7 kWh                     |
| 929003757302 | CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2     | 7 kWh                     |

| Order Code   | Full Product Name                      | Energiforbrug kWh/1000 t. |
|--------------|--|---------------------------|
| 929003757402 | CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3     | 9 kWh                     |
| 929003757502 | CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3     | 9 kWh                     |
| 929004253002 | CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d | 9 kWh                     |

# CorePro LED PLC 2P

| Order Code   | Full Product Name                 | Energiforbrug kWh/1000 t. |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 929004252902 | CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P | 7 kWh                     |
| G24d         |                                   |                           |

