



Nová generace energeticky úsporných trubic LED PLC 4P pro osvětlení

CorePro LED PLC 4P

Řada CorePro LED PLC 4P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

Výhody

- Snížené provozní náklady díky menší spotřebě energie
- Nižší náklady na údržbu díky 2–3× delší životnosti oproti klasickým světelným zdrojům
- Nejrychlejší a nejsnadnější způsob modernizace stávajících svítidel na LED technologii
- Zcela bezpečný produkt a proces montáže

Vlastnosti


- Vysoká energetická účinnost
- Snadná montáž
- Klasický tvar pro kompatibilitu se stávajícími svítidly
- Bez rtuti

Aplikace

- Využití v pohostinství, maloobchodech, kancelářích, průmyslu a domácnostech

CorePro LED PLC 4P

Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

Obecné informace

Cyklus zapnutí	200 000
Nominální životnost	30 000 h

Světelně technické

Vyzařovací úhel (jmen.)	120 stupňů
Index podání barev (CRI)	82
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	PL-C

Certifikace a použití

Rozsah okolní teploty	-20 až +45 °C
-----------------------	---------------

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Patice krytky
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	G24Q-1 Rotatable end-cap
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	G24Q-1 Rotatable end-cap
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24Q-2 Rotatable end-cap
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24Q-2 Rotatable end-cap
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	G24Q-3 Rotatable end-cap
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	G24Q-3 Rotatable end-cap

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Kód barvy	Světelný tok
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	3000 K	830	600 lm
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	4000 K	840	660 lm
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	830	700 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Kód barvy	Světelný tok
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000 K	840	770 lm
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	3000 K	830	990 lm
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	4000 K	840	1100 lm

Provozní a elektrické

CorePro LED PLC 4P

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	5,5 W
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	5,5 W
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5 W
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	9,5 W
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	9,5 W



Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	70 °C
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	70 °C
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	70 °C

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	70 °C
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	75 °C
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	75 °C

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	6 kWh
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	6 kWh
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	7 kWh
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	7 kWh
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	10 kWh
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	10 kWh



CorePro LED PLC 4P

