



Yeni nesil, enerji tasarruflu LED PLC 4P tüplü aydınlatma

CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 4P bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre eder. Bu ürün, genel aydınlatma uygulamalarında geleneksel aydınlatmadan LED teknolojisine geçiş yapmak için ideal çözümdür: Temel aydınlatma gereksinimlerini karşılar, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar ve çevre dostudur.

Faydaları

- Az enerji tüketimi sayesinde enerji maliyetlerinizi azaltabilirsiniz
- Geleneksel lambalara oranla 2-3 kat daha uzun kullanım ömrü sayesinde düşük bakım maliyeti
- Mevcut aydınlatma armatürlerin LED teknolojisine en hızlı ve en kolay geçiş yolu
- Tamamıyla güvenli ürün ve montaj süreci

Özellikler

- Yüksek enerji verimliliği
- Kolay kurulum
- Mevcut aydınlatma armatürleri ile birebir değişim imkanı
- Cıva içermez

Uygulama

- Konaklama, perakende, ofis, endüstriyel ve ev uygulamaları



CorePro LED PLC 4P

Versions



Product standard image

Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

Genel Bilgiler

Anahtar Döngüsü	200.000
Nominal kullanım ömrü	30.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	120 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	82
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Biçimi	PL-C

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
-------------------------	----------------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	G24Q-1 Rotatable end-cap
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	G24Q-1 Rotatable end-cap
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24Q-2 Rotatable end-cap
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24Q-2 Rotatable end-cap
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	G24Q-3 Rotatable end-cap
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	G24Q-3 Rotatable end-cap

CorePro LED PLC 4P

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	3000 K	830	600 lm
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	4000 K	840	660 lm
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	830	700 lm

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000 K	840	770 lm
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	3000 K	830	990 lm
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	4000 K	840	1.100 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	5,5 W
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	5,5 W
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5 W
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	9,5 W
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	9,5 W



Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	70 °C
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	70 °C
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	70 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	70 °C
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	75 °C
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	75 °C

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	6 kWh
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	6 kWh
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	7 kWh
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	7 kWh
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	10 kWh
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	10 kWh



CorePro LED PLC 4P

