



Tira LED delgada que ofrece luz de gran calidad con opciones diversificadas en términos de brillo y color de luz

Tira MASTER LED

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde 5 paquetes lumínicos/potencias en vatios y 4 CCT, y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

Beneficios

- Calidad de luz superior: excelente reproducción de color y constancia de color excepcionalmente buena
- Gran variedad de productos: variedad en combinaciones de lúmenes/potencia en vatios y CCT para adaptarse a aplicaciones diferentes.
- Instalación fácil: el diseño delgado asegura adaptación en espacios reducidos.

Características

- Calidad de luz superior: CRI 90, SDCM 3
- Gama completa de productos: opciones de 500 lm, 1,000 lm, 1,500 lm, 2,000 lm, 2,500 lm, 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K y 6,500 K
- Gran eficacia para el ahorro de energía: 120 lm/W
- El bajo voltaje de 24 V CC ofrece una seguridad superior
- Duración de 60,000 horas

Tira MASTER LED

Aplicaciones

- Tiendas minoristas
- Hotelería
- Oficinas

Versions




LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU



MAS LEDstrip 5M





LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Plano de dimensiones



Tira MASTER LED

Plano de dimensiones



Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	90	1,830 lm
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000 K	90	2,400 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000 K	90	2,500 lm
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Consumo de energía
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Consumo de energía
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-

Tira MASTER LED

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Consumo de energía
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	24 V	67 W
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	24 V	81 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Consumo de energía
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	24 V	81 W
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Sí
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Sí
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Código de protección de ingreso
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	IP20
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Código de protección de ingreso
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	IP20
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	-20 a +40 °C
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	-20 a +40 °C
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	-20 a +40 °C
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Tira MASTER LED

