



Λεπτή ταινία **LED** που προσφέρει φωτισμό υψηλής ποιότητας με διαφοροποιημένες επιλογές όσον αφορά τη φωτεινότητα και το χρώμα του φωτός

Ταινία Corepro LED

Μια πλήρης σειρά ταινιών φωτισμού που είναι φωτεινές, λεπτές, ασφαλείς και αξιόπιστες. Επιλέξτε τη βέλτιστη εφαρμογή για κάθε έργο φωτισμού από 4 πακέτα φωτεινής ροής ανά ισχύ και 4 CCT, και απολαύστε πανεύκολη εγκατάσταση με λεπτό σχεδιασμό

Οφέλη

- Ευρεία γκάμα προϊόντων: Ποικιλία συνδυασμών φωτεινής ροής ανά ισχύ και CCT που καλύπτουν διάφορες εφαρμογές.
- Πανεύκολη εγκατάσταση: Ο κομψός σχεδιασμός διασφαλίζει την εφαρμογή σε στενούς χώρους.
- Εξαιρετική απόδοση φωτισμού: Υψηλή απόδοση με ικανοποιητική απόδοση χρωμάτων και αξιόπιστη απόδοση κατά τη χρήση

Ταινία Corepro LED

Χαρακτηριστικά

- Πλήρης γκάμα προϊόντων: επιλογές 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm/m, 2700K, 3000K, 4000K και 6500K.
- Υψηλή απόδοση για εξοικονόμηση ενέργειας: 130 lm/W
- Η χαμηλή τάση 24 V DC παρέχει ανώτερη ασφάλεια
- Διάρκεια ζωής 35.000 ώρες

Εφαρμογή

- Καταστήματα
- Γραφεία
- Χώροι φιλοξενίας


Versions



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU






LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Ταινία Corepro LED

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Φωτεινή ροή
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2700 K	80	270 lm
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	3000 K	80	270 lm
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	4000 K	80	300 lm
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	6500 K	80	300 lm
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	2700 K	80	750 lm
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	3000 K	80	750 lm
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	4000 K	80	800 lm
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6500 K	80	780 lm
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	2700 K	80	1.080 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Φωτεινή ροή
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	3000 K	80	1.080 lm
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	4000 K	80	1.200 lm
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	6500 K	80	1.180 lm
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	2700 K	80	1.450 lm
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	3000 K	80	1.450 lm
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	4000 K	80	1.600 lm
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	6500 K	80	1.580 lm
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	24 V	10,5 W

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	24 V	27 W

Ταινία Corepro LED

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	24 V	27 W
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	24 V	27 W
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	24 V	27 W
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	24 V	39 W
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	24 V	39 W
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	24 V	39 W
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	24 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	24 V	52 W
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	24 V	52 W
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	Ναι
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	Ναι
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	Ναι
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	Ναι
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	Ναι
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	Ναι
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	Ναι
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	Ναι
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	Ναι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	Ναι
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	Ναι
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	Ναι
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	Ναι
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	Ναι
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	Ναι
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	Ναι
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	IP20
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	IP20
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	IP20
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	IP20
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	IP20
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	IP20
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	IP20
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	IP20
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	IP20
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	IP20
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	IP20
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	IP20
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	IP20
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	IP20
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	IP20
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	-20 έως +40 °C











Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	-20 έως +40 °C

Ταινία Corepro LED

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	-20 έως +40 °C
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Tavía Corepro LED



Ταινία Corepro LED



© 2026 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2026, Μάρτιος 19 – τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές