



Pentru lucrările dumneavoastră de iluminat de zi cu zi, becurile LED CorePro cu flux luminos mare oferă o calitate excelentă a luminii

Becuri CorePro cu flux luminos ridicat din sticlă

Disponând de un design clasic tradițional, lămpile LED clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. O alegere foarte simplă pentru persoanele care caută opțiuni de înlocuire pentru becurile cu LED montate pe vechile instalații, deoarece prin comparație cu lămpile convenționale, asigură o economie de energie de 90%. Becurile din sticlă cu LED CorePro asigură o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 ore, acestea reduc costurile de întreținere.

Beneficii

- Economisesc 30% energie față de lămpile cu LED Philips normale
- Durată de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirii
- Selecție simplă și instalare facilă

Becuri CorePro cu flux luminos ridicat din sticlă


Caracteristici

- Design clasic
- Flux luminos ridicat
- Eficiență ridicată
- Durată mare de viață
- Instalare ușoară

Cerere

- Acasă
- Depozite

Versions





LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A

Cote




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

Becuri CorePro cu flux luminos ridicat din sticlă

Cote



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

Informații generale

Baza elementului de fixare	E27
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală	15.000 ore

Date tehnice lumină

Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300°
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70%

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență de linie	50 to 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Aprobare și aplicații

Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
---------------------------------	--------------------------

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2.000 lm
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2.000 lm
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2.000 lm
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2.452 lm
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2.452 lm
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2.452 lm
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700 K	827	3.452 lm
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000 K	840	3.452 lm
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500 K	865	3.452 lm
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700 K	827	2.000 lm
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2700 K	827	2.452 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 W	120 W
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 W	120 W
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 W	120 W
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	17,5 W	150 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	17,5 W	150 W
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	17,5 W	150 W
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 W	200 W
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 W	200 W

Becuri CorePro cu flux luminos ridicat din sticlă

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 W	200 W
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 W	120 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 W	150 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	60 °C
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	60 °C
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	60 °C
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	60 °C
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	60 °C
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	60 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	55 °C
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	55 °C
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	55 °C
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	60 °C
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	60 °C



Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	Mat	A67
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	Mat	A67
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	Mat	A67
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	Mat	A67
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	Mat	A67
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	Mat	A67

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	Mat	A95
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	Mat	A95
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	Mat	A95
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	Transparent	A67
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	Transparent	A67

Aprobare și aplica ie

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 kWh
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 kWh
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 kWh
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	18 kWh
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	18 kWh
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	18 kWh
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 kWh
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 kWh
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 kWh
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 kWh
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 kWh



Becuri CorePro cu flux luminos ridicat din sticlă

