



CorePro LED-lampor med högt ljusflöde ger utmärkt ljuskvalitet för dina dagliga belysningsbehov

CorePro Glass High Lumen bulbs

De här CorePro LED-lamporna med glödtråd har klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. LED-lamporna har höga lumental och ger 90 % energibesparing jämfört med konventionella glödlampor. CorePro LED-lampor med höga lumental ger utmärkt ljuskvalitet. Energibesparande LED-belysning med en livslängd på 15 000 timmar för att minska underhållskostnaderna.

Fördelar

- Sparar 30 % energi jämfört med standard Philips LED-lampor
- Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten
- Enkel eftermontering som ersättning för konventionella ljuskällor

Funktioner


- Klassisk design
- Högt ljusflöde
- Hög effektivitet
- Lång livslängd
- Enkel installation

CorePro Glass High Lumen bulbs


Användning

- Hem
- Lagerlokaler

Versions





LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

CorePro Glass High Lumen bulbs

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

Allmän information

Socket	E27
Driftcykel	20 000
Nominell livslängd	15 000 h

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	300 °
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
----------------------	-----------------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad		
		färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2 000 lm
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2 000 lm
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2 000 lm
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2 452 lm
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2 452 lm
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2 452 lm
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700 K	827	3 452 lm
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000 K	840	3 452 lm
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500 K	865	3 452 lm
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700 K	827	2 000 lm
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2700 K	827	2 452 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning	Motsvarande effekt
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 W	120 W
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 W	120 W
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 W	120 W
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	17,5 W	150 W
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	17,5 W	150 W
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	17,5 W	150 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning	Motsvarande effekt
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 W	200 W
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 W	200 W
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 W	200 W
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 W	120 W
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 W	150 W

CorePro Glass High Lumen bulbs

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	60 °C
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	60 °C
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	60 °C
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	60 °C
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	60 °C
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	60 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	55 °C
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	55 °C
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	55 °C
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	60 °C
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	60 °C


Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans	
		ytbehandling	Lampform
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	Frostad	A67
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	Frostad	A67
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	Frostad	A67
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	Frostad	A67
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	Frostad	A67
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	Frostad	A67

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans	
		ytbehandling	Lampform
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	Frostad	A95
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	Frostad	A95
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	Frostad	A95
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	Klar	A67
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	Klar	A67

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 kWh
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 kWh
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 kWh
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	18 kWh
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	18 kWh
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	18 kWh
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 kWh
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 kWh
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 kWh
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 kWh
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 kWh



CorePro Glass High Lumen bulbs

