



Özel uygulamalar için LED ampuller

CorePro Plastik LED Özellikleri

LED özellikleri, belirli uygulamalar için kolayca monte edilebilir.

Faydaları

- LED teknolojisi ile enerji tasarrufu
- kolay seçim ve kurulum

Özellikler

- LED teknolojisi ile enerji tasarrufu
- Uzun kullanım ömrü
- kolay kurulum

Uygulama

- Ev
- Otel
- Perakende

Versions





LEDbulb CorePro 9.5-68W E27
Stick Frost 830 24D ND



LED T25 E14 WW C1 POS1

CorePro Plastik LED Özellikleri

Boyutlu çizim



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

Genel Bilgiler

Anahtar Döngüsü	50.000
Nominal kullanım ömrü	15.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	240 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
-----------------	-------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	E14

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı	Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm	38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700 K	827	150 lm

CorePro Plastik LED Özellikleri

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5 W	68 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1,7 W	15 W

Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	55 °C

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Lamba Biçimi
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Çubuk

Order Code	Full Product Name	Lamba Biçimi
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	-20 °C ila 45 °C	10 kWh
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	-20 ila +45 °C	2 kWh

