



Vores mest effektive LED-pære

MASTER UltraEfficient LED-pære

Dette er den mest effektive LED-pære fra Signify. 210lm/W, der hjælper med at stedfæste virksomhedens mål om bæredygtighed. 50.000 timers levetid hjælper med at forlænge udskiftningscyklussen, hvilket reducerer spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

Fordele

- Energibesparende – 60 % mindre energiforbrug sammenlignet med almindelige Philips LED-pærer
- Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
- Nem udskiftning af traditionelle lyskilder

Funktioner

- Ultra energieffektiv med 210 lm/W
- Lang levetid, mere end 3 gange længere levetid end de normale LED-produkter
- Godt optimeret udseende og udtryk, uden at det påvirker anvendelsen. Nem installation
- De er designet til at blive set, og ser godt ud både tændt og slukket
- Miljøvenlige: indeholder ikke kviksølv eller andre farlige stoffer

Anvendelsesområder

- Anvendelse i hjemmet
- Hoteller og restauranter

MASTER UltraEfficient LED-pære


Versions



LED CLA 60W A60 E27 2700K CL
UE D SRT4 RTP




LED CLA 100W A60 E27 4000K CL
UE SRT4



LED CLA 40W A60 E27 4000K CL
UE SRT4 1

Målskitse



Product	D	C
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	60 mm	104 mm

MASTER UltraEfficient LED-pære

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	50.000 t
Lysteknisk	
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	A60
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Skiftecyklus
929003800102	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	500.000
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	500.000
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	500.000
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	500.000
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	500.000
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	500.000
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	500.000
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	500.000
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	50.000
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	500.000
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	500.000
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	500.000
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	500.000
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	500.000
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	500.000
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	500.000
929003800202	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	500.000
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	500.000
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	500.000
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	500.000
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	500.000
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	500.000
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	500.000

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur		Farvekode	Lysstrøm
		(nom.)			
929003800102	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	2700 K	827	840 lm	
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4000 K	840	840 lm	
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	4000 K	840	1.095 lm	
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	2700 K	827	840 lm	
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	2700 K	827	1.095 lm	
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	3000 K	830	840 lm	
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	3000 K	830	1.095 lm	
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	2700 K	827	485 lm	
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	4000 K	840	485 lm	
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	2700 K	827	840 lm	

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur		Farvekode	Lysstrøm
		(nom.)			
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4000 K	840	840 lm	
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	2700 K	827	1.535 lm	
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	4000 K	840	1.535 lm	
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	3000 K	830	840 lm	
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	3000 K	830	1.095 lm	
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	3000 K	830	1.535 lm	
929003800202	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	2700 K	827	840 lm	
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	2700 K	827	1.535 lm	
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	3000 K	830	1.535 lm	
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	2700 K	827	485 lm	

MASTER UltraEfficient LED-pære

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	3000 K	830	485 lm
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	4000 K	840	485 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	4000 K	840	1535 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalente	Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929003800102	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	-	4 W	60 W	929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	50 to 60 Hz	7,3 W	100 W
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	4 W	60 W	929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	50 to 60 Hz	4 W	60 W
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	5,2 W	75 W	929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	50 to 60 Hz	5,2 W	75 W
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	4 W	60 W	929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	50 to 60 Hz	7,3 W	100 W
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	5,2 W	75 W	929003800202	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	-	4 W	60 W
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	4 W	60 W	929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	50 to 60 Hz	7,3 W	100 W
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	5,2 W	75 W	929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	50 to 60 Hz	7,3 W	100 W
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	50 to 60 Hz	2,3 W	40 W	929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	2,3 W	40 W
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	50 to 60 Hz	2,3 W	40 W	929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	2,3 W	40 W
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	50 to 60 Hz	4 W	60 W	929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	2,3 W	40 W
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	50 to 60 Hz	4 W	60 W	929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	50 to 60 Hz	7,3 W	100 W
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	50 to 60 Hz	7,3 W	100 W					

MASTER UltraEfficient LED-pære

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929003800102	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Kun med visse lysdæmpere
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Nej
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Nej
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Nej
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Nej
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Nej
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Nej
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Nej
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Nej
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Nej
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Nej
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Nej
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Nej
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Nej
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Nej
929003800202	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Kun med visse lysdæmpere
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Nej
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Nej
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Nej
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Nej
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Nej
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Nej

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Pære finish
929003800102	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Klar
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Klar
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Klar
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Klar
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Klar
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Klar
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Klar
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Matteret
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Matteret
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Matteret
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Matteret
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Matteret











Order Code	Full Product Name	Pære finish
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Matteret
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Matteret
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Matteret
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Matteret
929003800202	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Matteret
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Klar
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Klar
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Klar
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Klar
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Klar
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Klar

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929003800102	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 kWh
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	6 kWh
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	6 kWh
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 kWh
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	6 kWh
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	3 kWh
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	3 kWh
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 kWh
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	8 kWh
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	8 kWh
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	6 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	8 kWh
929003800202	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	8 kWh
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	8 kWh
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	3 kWh
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	3 kWh
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	3 kWh
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	8 kWh

MASTER UltraEfficient LED-pære



MASTER UltraEfficient LED-pære

