



Draaibaar koppelstuk 9MX056 MAXOS TL-D / TL5

Het draaibare koppelstuk – een veelzijdige mechanische koppeling – voor de Maxos TL-D en TL5 maakt variabele hoeken tussen de lijnen mogelijk. De minimumhoek bedraagt 45 graden. Dankzij zijn aantrekkelijke vormgeving kan het uitstekend worden toegepast in winkels, scholen en musea. Maximaal vier lichtlijnen kunnen met één koppelstuk aan elkaar worden gekoppeld. De buitenkant is gemaakt van kunststof, met een witte of zilverkleurige afwerking; steunelementen aan de binnenkant zijn van staal. Op het draaibare koppelstuk kunnen desgewenst lichtsensoren, luidsprekers e.d. worden aangesloten. Het wordt geleverd met een instelbare beugel inclusief een 1,25 meter lange, stalen draadpendel. Per draagprofiel is één speciaal aansluitstuk (9MX056 CP-SD WH/SI) nodig om het profiel aan te sluiten op het draaibare koppelstuk. Elektrische componenten voor de doorvoerbedrading dienen zo nodig besteld te worden.

Voordelen

- -

Versions


9MX056 CP WH



9MX056 BC49 SI



Electrical supply connector 7-
pole



Maxos_chain_bracket_adjusta-
ble



9MX056 CPI



Maxos_end_pieces_electrical_
connector



9MX056 CP SI



Maxos_coupling_piece



Productgegevens



Maxos 4MX056 TL-D
extended trunking section
M300/E300/M600/E600 and
blind cover, used to close the
spaces in the trunking where
no electrical units are
mounted

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Beschermingsklasse	-
--------------------	---

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
--------------	----

Productgegevens

Code productfamilie	9MX056 [ACC MAXOS]
---------------------	--------------------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse
4030732108077	9MX056 CP WH	-
4030732601578	9MX056 BC49 WH	-
4030732601585	9MX056 BC49 SI	-
4030732538812	9MX056 BC58 WH	-
4030732538881	9MX056 BC58 SI	-
4030732131792	9MX056 EC7	Veiligheidsklasse I
4030732252022	9MX056 CBA BK	-
4030732108091	9MX056 CPI	-
4030732252008	9MX056 EP BK SET	-
4030732108244	9MX056 EP WH SET	-
4030732108251	9MX056 EP SI SET	-
4030732108084	9MX056 CP SI	-
4030732252015	9MX056 CP BK	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Accessoirekleur
4030732108077	9MX056 CP WH	Wit
4030732601578	9MX056 BC49 WH	Wit
4030732601585	9MX056 BC49 SI	Zilver
4030732538812	9MX056 BC58 WH	Wit
4030732538881	9MX056 BC58 SI	Zilver
4030732131792	9MX056 EC7	-
4030732252022	9MX056 CBA BK	Zwart
4030732108091	9MX056 CPI	-
4030732252008	9MX056 EP BK SET	Zwart
4030732108244	9MX056 EP WH SET	Wit
4030732108251	9MX056 EP SI SET	Zilver
4030732108084	9MX056 CP SI	Zilver
4030732252015	9MX056 CP BK	Zwart