



Dispozitivul pivotant 9MX056 MAXOS TL- D / TL5

Accesorii Maxos

Dispozitivul pivotant este un sistem mecanic de conectare versatil pentru liniile de lumini Maxos TL-D și TL5 și permite obținerea de unghiuri variabile între liniile luminoase. Unghiul minim este de 45 de grade. Datorită designului atractiv, este utilizat deseori în domenii de aplicații precum magazine, școli și muzee. La un dispozitiv pivotant pot fi conectate până la patru linii de lumini. Carcasa este din plastic de culoare albă sau argintie și cu elemente interne de susținere din oțel. Dacă este cazul, dispozitivul pivotant permite instalarea senzorilor pentru controlul iluminatului, a difuzoarelor etc. Este montat în prealabil cu un cârlig reglabil pentru agățare rapidă, cu un fir de suspensie din oțel, de 1,25 m. Pentru conectarea canalului de cabluri la dispozitivul pivotant este necesară o piesă de cuplare specială (9MX056 CP-SD WH/SI) pentru fiecare secțiune de canal de cabluri. Componentele electrice pentru alimentarea cu energie trebuie comandate conform nevoilor.


Beneficii

-

Versions



9MX056 CP WH



Electrical supply connector 7-pole



Maxos_chain_bracket_adjustable



9MX056 CPI



9MX056 CP SI

Detalii produs



Maxos 4MX056 TL-D extended trunking section M300/E300/ M600/E600 and blind cover, used to close the spaces in the trunking where no electrical units are mounted

Sistem mecanic și carcasă	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	-
Cod protecție împotriva infiltrărilor	-
Aprobare și aplicație	
Marcaj CE	Da
Marcaj CE	Da
Date despre produs	
Cod familie de produse	9MX056
Cod familie de produse	9MX056

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Clasă de protecție IEC	Tensiune de intrare	Tensiune de intrare	Frecvență linie	Frecvență linie
10807700	9MX056 CP WH	-	-	-	-	-	-
60157899	9MX056 BC49 WH	-	-	-	-	-	-
60158599	9MX056 BC49 SI	-	-	-	-	-	-
53881299	9MX056 BC58 WH	-	-	-	-	-	-
53888199	9MX056 BC58 SI	-	-	-	-	-	-
13179200	9MX056 EC7	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	De la 220 până la 240 V	De la 220 până la 240 V	50 to 60 Hz	50 to 60 Hz
03217400	9MX056 EC7 (10PCS)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I	De la 220 până la 240 V	De la 220 până la 240 V	50 to 60 Hz	50 to 60 Hz
25202200	9MX056 CBA BK	-	-	-	-	-	-
10809100	9MX056 CPI	-	-	-	-	-	-
25200800	9MX056 EP BK SET	-	-	-	-	-	-
10824400	9MX056 EP WH SET	-	-	-	-	-	-
10825100	9MX056 EP SI SET	-	-	-	-	-	-
10808400	9MX056 CP SI	-	-	-	-	-	-

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Culoare accesoriu	Order Code	Full Product Name	Culoare accesoriu
10807700	9MX056 CP WH	Alb	25202200	9MX056 CBA BK	Negru
60157899	9MX056 BC49 WH	Alb	10809100	9MX056 CPI	-
60158599	9MX056 BC49 SI	Argintiu	25200800	9MX056 EP BK SET	Negru
53881299	9MX056 BC58 WH	Alb	10824400	9MX056 EP WH SET	Alb
53888199	9MX056 BC58 SI	Argintiu	10825100	9MX056 EP SI SET	Argintiu
13179200	9MX056 EC7	-	10808400	9MX056 CP SI	Argintiu
03217400	9MX056 EC7 (10PCS)	-			

