



UniEdge – gör att gränserna syns tydligt

UniEdge är en utanpåliggande, utomhusklassad och kompakt arkitektonisk LED-kantbelysningsarmatur avsedd för fasader och dekorativa belysningsmiljöer utomhus. Robust mekanisk och unik optisk design gör UniEdge perfekt för kantbelysning på de inre ramarna på fönster och dörrar, fasader, landmärken och monument. Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt. Unik spridningslins med DMX-alternativ ger arkitekter och designer friheten att prova en mängd olika koncept och designer utan begränsningar.

Fördelar

- Unik optisk ljusfördelning, $3 \times 90^\circ$, för att framhäva inre ramar eller ytterkanter på fönster, balkonger eller dörrar.
- Kompakt storlek, låg vikt och lutningsbara fästen.
- Genomgående kabel för ström och DMX512-signal.

Applications

- Broar, monument och fasader
- Landskap
- Parker och torg

Funktioner

- Robust design och IP66 för utomhusanvändning
- Unik 3 × 90° optisk fördelning för att belysa arkitektoniska kanter
- Dräneringsdesign som minskar smuts- och vattenansamling


- Justerbar -5° till +85° lutningsvinkel
- Genomgående kabel för ström och DMX-data via IP67-kontakter
- Endast för utomhusbruk

Versions

UniEdge 4LED



Måttskiss



BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3

Allmän information	
Driftdon ingår	Nej
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	-
Färgåtergivningsindex	80
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	10 W

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Mörkgrå
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]
Typ av optisk kåpa	Härdat glas

Användning och godkännande

Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Nej

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Ljuskällans färg
911401737283	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	118 lm	Varmvit
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	127 lm	Varmvit
911401737313	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	124 lm	Varmvit
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	144 lm	Neutralvit
911401737333	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	142 lm	Neutralvit

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401737283	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Nej
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Nej
911401737313	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Ja
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Nej
911401737333	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Ja