



UniEdge – gör att gränserna syns tydligt

UniEdge

UniEdge är en utanpåliggande, utomhusklassad och kompakt arkitektonisk LED-kantbelysningsarmatur avsedd för fasader och dekorativa belysningsmiljöer utomhus. Robust mekanisk och unik optisk design gör UniEdge perfekt för kantbelysning på de inre ramarna på fönster och dörrar, fasader, landmärken och monument. Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt. Unik spridningslins med DMX-alternativ ger arkitekter och designare friheten att prova en mängd olika koncept och designar utan begränsningar.

Fördelar

- Unik optisk ljusfördelning, $3 \times 90^\circ$, för att framhäva inre ramar eller ytterkanter på fönster, balkonger eller dörrar.
- Kompakt storlek, låg vikt och lutningsbara fästen.
- Genomgående kabel för ström och DMX512-signal.

Funktioner

- Robust design och IP66 för utomhusanvändning
- Unik $3 \times 90^\circ$ optisk fördelning för att belysa arkitektoniska kanter
- Dräneringsdesign som minskar smuts- och vattenansamling
- Justerbar -5° till $+85^\circ$ lutningsvinkel
- Genomgående kabel för ström och DMX-data via IP67-kontakter


Användning

- Broar, monument och fasader
- Landskap
- Parker och torg

Varning och Säkerhet

- Endast för utomhusbruk

Måttskiss



Allmän information	
Driftdon ingår	Nej
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	-
Färgåtergivningsindex	80
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	10 W
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Härdat glas
Armaturhusets färg	Mörkgrå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06
Kod för kapslingsklass	IP66
Användning och godkännande	
CE-märkning	Nej
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans färg	Ljusflöde
911401737283	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Varmvit	118 lm
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Varmvit	127 lm
911401737313	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Varmvit	124 lm
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Neutralvit	144 lm
911401737333	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Neutralvit	142 lm

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401737283	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Nej
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Nej
911401737313	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Nej
911401737333	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Ja

