



TownTune Asymmetric - Estensione dell'atmosfera domestica alla strada

TownTune asimmetrico DTC

Progettata per valorizzare gli spazi urbani esistenti e scalabili, la famiglia TownTune offre tutte le più recenti innovazioni in termini di performance, qualità della luce e connettività. La famiglia è composta da quattro soluzioni: una versione Central Post Top (CPT), una versione Asymmetric Spigot Post Top / Side Entry (ASY), una versione con staffa estensibile per la parte superiore del palo Lyre (Lyre) e una versione Central Post Top con Conical Comfort Bowl (CCB). Ciascun apparecchio d'illuminazione TownTune può essere personalizzato scegliendo tra diverse forme sulla parte superiore del corpo. Inoltre, è possibile aggiungere un anello decorativo, disponibile in due colori (escluso CCB). Opzioni di progettazione che consentono di creare la propria firma luminosa personalizzata e di conferire un'identità distintiva a quartieri e città. Inoltre, ogni apparecchio d'illuminazione della famiglia TownTune è identificabile in modo univoco, grazie all'app Signify Service tag. Semplicemente scansionando un codice QR, posto all'interno dello sportello del palo o direttamente sull'apparecchio d'illuminazione, è possibile accedere immediatamente alla configurazione dell'apparecchio d'illuminazione. Ciò rende le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici e consente di creare una libreria digitale di elementi di illuminazione e pezzi di ricambio. TownTune utilizza anche la piattaforma di illuminazione LEDGINE-O, garantendoti sempre la giusta quantità e direzione di luce sulla tua strada. Inoltre, grazie alla sua predisposizione per il sistema (SR), TownTune è anche a prova di futuro. Una soluzione pronta per essere abbinata sia ad applicazioni software di controllo e illuminazione autonome che avanzate, come Interact City.

TownTune asimmetrico DTC

Vantaggi

- Piattaforma LEDGINE-O per ottime performance, scelta di temperature del colore e distribuzioni della luce
- Costo totale di proprietà ottimizzato (L-Tune per la regolazione del flusso, comandi indipendenti come LumiStep, Dynadimmer, CLO (emissione luminosa costante), LineSwitch)
- Pronto per l'associazione con sistemi e applicazioni software avanzati, ad esempio Interact City
- Lunga durata: 100.000 ore a L85 e oltre
- Facile accesso all'alimentatore, resistente agli atti vandalici (IK10), elevata protezione in ingresso (IP66)

Caratteristiche

- Design lineare per una facile integrazione negli spazi urbani, ampia gamma di accessori per la personalizzazione
- Adatto per installazioni nuove e retrofit
- Gamma di pacchetti lumen (da 1.200 a 12.000 lm) e CCT (2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K)
- Boccia dedicata per il comfort visivo ed esperienze di illuminazione confortevoli
- Service tag per una facile installazione e manutenzione

Applicazione

- Zone urbane e residenziali
- Piste ciclabili, percorsi e attraversamenti pedonali
- Centri città e piazze
- Parcheggi

Versions



TownTune ASY DTC BDP267

Dati del prodotto



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265

TownTune asimmetrico DTC

Dati del prodotto



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

