



# TownTune Asymmetric - Kodin tuntua kadulla

## TownTune epäsymmetrinen DTD

TownTune-tuoteperhe on suunniteltu parantamaan olemassa olevia ja skaalautuvia kaupunkitiloja, ja se tarjoaa kaikki uusimmat valaistusinnovaatiot suorituskyvyn, valon laadun ja liitettävyyden suhteen. Tuoteperhe koostuu neljästä ratkaisusta: asennus keskypylvään päähän (CPT), epäsymmetrinen asennusovitin / sivuaukkoversio (ASY), pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän (Lyre) ja kartiokuvulla varustettu asennus keskypylvään päähän (CCB). Jokainen TownTune-valaisin voidaan räätälöidä erilaisilla muodoilla rungon päälle, ja valaisimiin voidaan lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB). Suunnitteluvaihtoehtoja, joiden avulla voit luoda omanlaisen valaistusilmeesi ja tuoda kaupunginosiin ja kaupunkieihin omaleimaisen identiteetin. Lisäksi jokainen TownTune-perheen valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa Signify Service Tag -sovelluksen ansiosta. Skannaamalla maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen sijoitetun QR-koodin pääset välittömästi käsiksi valaisimen kokoonpanoon. Tämä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa valaisimien ja varaosien oman digitaalisen kirjaston luomisen. TownTune käyttää myös LEDGINE-O-valaistusalustaa, mikä varmistaa, että kadullasi on aina oikea määrä ja suunta valoa. Lisäksi TownTune on järjestelmävalmiuden (SR) ansiosta myös tulevaisuudenkestävä. Ratkaisu, joka on valmis yhdistettäväksi sekä itsenäisiin että edistyneisiin ohjaus- ja valaistusohjelmistoihin, kuten Interact Cityyn.

## TownTune epäsymmetrinen DTD

### Hyödyt

- Suorituskykyinen LEDGINE-O-alusta mahdollistaa värilämpötilan ja valonjaon valinnan
- Optimoidut kokonaiskustannukset (L-Tune valovirran säätelyyn ja erilliset ohjausjärjestelmät, kuten LumiStep, Dynadimmer, CLO (jatkuva valontuotto), LineSwitch)
- Valmis liitettäväksi edistyneisiin järjestelmiin ja ohjelmistosovelluksiin, kuten Interact Cityyn
- Pitkä käyttöikä: vähintään 100 000 tuntia (L85)
- Helppo pääsy liitälaitteeseen, suojattu ilkevallalta (IK10), korkea suojausluokka (IP66)

### Ominaisuudet

- Yksinkertainen muotoilu helpottaa integrointia kaupunkitiloihin, ja valaisimet voidaan räätälöidä monipuolisen lisävarustevalikoiman avulla
- Sopii sekä uusiin asennuksiin että jälkiasennuksiin
- Laaja valikoima valovoimia (1 200–12 000 lm) ja värilämpötiloja (2200K, 2700K, 3000K, 4000K). DarkSky-hyväksytty (kun värilämpötila on enintään 3000K)
- Erillinen kupu esteettistä ja miellyttävää valaistusta varten
- Huoltotunniste (service tag) helpottaa asennusta ja huoltoa.

### Käyttökohteet

- Kaupunki- ja asuinalueet
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
- Kaupunkien keskustat ja aukiot
- Pysäköintialueet


### Versions



TownTune ASY DTD BDP268

# TownTune epäsymmetrinen DTD

## Mittapiirros



## Tuotetiedot



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

