



CityCharm: combinând confortul vizual și performanța

Gama CityCharm este concepută pentru utilizare în zone urbane unde iluminatul confortabil, ambianța și designul joacă un rol important. Oferă trei modele iconice și atemporale: CityCharm cordoba (BDS490), CityCharm cone (BDS491) și CityCharm fluid (BDS492), împreună cu o gamă de accesorii decorative și practice. Acest lucru vă permite să creați o soluție de iluminat care poartă semnătura municipalității dumneavoastră, atât ziua, cât și noaptea. Indiferent dacă utilizați lumini LED cordoba, conice sau fluide, CityCharm oferă un confort vizual ridicat, menținând în același timp o performanță excelentă. Oferă două tehnologii inovatoare de iluminat: GentleBeam, care maximizează confortul vizual, sau ClearGuide (cordoba sau con), care optimizează iluminarea verticală și ghidarea vizuală. Pentru a vă personaliza în continuare soluția de iluminat CityCharm, accesoriile decorative pentru această gamă fac posibilă definirea volumului globului și modificarea aspectului acestuia. O varietate de stâlpi și suporturi

dedicate sunt, de asemenea, disponibile, pentru a vă permite să remodelați zonele rezidențiale și centrele orașelor în cel mai elegant mod imaginabil.

Beneficii

- Gamă elegantă, emblematică, îmbunătățită de stâlpi și console dedicate pentru a crea stiluri distinctive
- Iluminare confortabilă cu tehnologii GentleBeam sau ClearGuide
- Păstrează întunericul natural și protejează mediile nocturne
- Performanță excelentă de iluminare, finisaje de înaltă calitate
- Pregătite pentru viitor, cu o priză superioară Zhaga-D4i system ready (SR) pentru conectare la comenzile Interact
- Etichetă de service pentru instalare și întreținere ușoară

Applications

- Domeniul rezidențial
- Alei și piste de biciclete
- Parcuri și bulevarde

Versions




CityCharm fluid BDS492
with SRT and GRB on post-
top bracket

Caracteristici

- Varietate de forme de aparate de iluminat, efecte de culoare, stâlpi și suporturi
- Instrumente de difuzie pentru confort vizual, inserții colorate pentru a îmbunătăți atmosfera
- Gamă largă de fluxuri luminoase și sisteme optice pentru eficiență maximă la toate nivelurile de iluminare
- Eficiență de până la 144 lm/W
- Protejarea cerului întunecat cu CCT-uri calde, aprobate de DarkSky (2200K, 2700K, 3000K)

Cote



BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6

Detalii produs



CityCharm Fluid

Informații generale

Cod familie lămpi	LED70 [LED module 7000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Etichetă de service	Da

Date tehnice lumină

Randament luminos orientat în sus	0,0042
Flux luminos	5.390 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	70
Culoare sursă de lumină	Alb cald 730
Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	360°
Tip optic exterior	Distribuţie medie PCN (protecţie Ciel Nocturne – cer de noapte) Franţa

Funcţionare şi sistem electric

Consum de curent	43,5 W
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)	Nivel de protecţie contra supratensiunii până la înaltă tensiune V în kV în regim diferenţial + protecţie împotriva descărcării electrostatice kV

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Da
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase	Nu se aplică

Sistem mecanic şi carcasă

Culoare carcasă	Gri
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK11 [50 J rezistent la vandalizare]
Unghi standard de înclinaţie în cap de stâlp	0°
Unghi standard de înclinaţie pentru montare pe braţ	0°
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac din policarbonat


Aprobare şi aplicaţie

Marcaj de inflamabilitate	–
Marcaj CE	Da

Date despre produs

Cod familie de produse	BDS492 [CITYCHARM FLUID]
------------------------	--------------------------

Polar normal diagrams



BDS490I - 912300060042