



Metronomis LED: ένα παιχνίδι φωτισμού και σκιάς

Η Metronomis LED είναι η πρώτη σειρά φωτιστικών post-top στον κόσμο που προσφέρει μια παλέτα εφέ φωτισμού που δίνουν στα έργα μια μοναδική πινελιά ανάλογα με το περιβάλλον ή την αισθητική. Ένα καινοτόμο παιχνίδι αντανάκλασης, φωτισμού και σκιάς που δημιουργεί ένα μοτίβο στο έδαφος ή στο κοίλωμα, δημιουργώντας μια επιπλέον ατμόσφαιρα. Διατίθενται τέσσερα εμβληματικά σχέδια: Φανάρι LED Metronomis (BDS650), Φανάρι LED Metronomis με καπέλο (BDS651), Metronomis LED Sharp (BDS660) και Metronomis LED Fluid (BDS670). Κάθε σχέδιο φωτιστικού έχει μια οπτική και αρθρωτή σύνδεση με το Metronomis I, η οποία περιορίζεται στα βασικά του στοιχεία. Στη διάρκεια της ημέρας, ο διακριτικός διαφανής σχεδιασμός εναρμονίζεται με το αστικό τοπίο, είτε πρόκειται για μια σύγχρονη είτε για μια κλασική αρχιτεκτονική και περιβάλλον, ενώ η νυχτερινή του όψη είναι τόσο λειτουργική όσο και διακοσμητική. Ευέλικτη και αρθρωτή, η οικογένεια LED Metronomis διαθέτει μια σειρά από στήλες και μια μεγάλη ποικιλία εφέ. Αυτό επιτρέπει στους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές φωτισμού να δημιουργήσουν ένα ενιαίο,

συνεπές σχέδιο φωτισμού σε κάθε αστικό τοπίο, αντανakλώντας παράλληλα τις διαφορές στην αστική κουλτούρα και ιστορία. Το Metronomis LED προσφέρει επίσης όλα τα πλεονεκτήματα του LEDGINE. Εξοικονόμηση ενέργειας, δυνατότητα συντήρησης και αναβάθμισης, αυτή η σειρά φωτιστικών έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί εξαιρετική ποιότητα φωτισμού καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της.

Οφέλη

- Δημιουργήστε μια μοναδική ταυτότητα πόλης με καθαρό σχεδιασμό και παλέτα εφέ φωτισμού
- Πλήρης και καινοτόμος λύση με κοινή σχεδιαστική ταυτότητα για τον ιστό και τα φωτιστικά
- Εξαιρετική οπτική άνεση με πολλαπλές γεωμετρίες για βελτιστοποίηση της ασφάλειας
- Μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος, χάρη στην υποδοχή στο επάνω μέρος με ετοιμότητα συστήματος Zhaga-D4i (SR) για σύνδεση με χειριστήρια Interact
- Service tag για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

Applications

- Κέντρα πόλεων και πλατείες
- Εμπορικά και επιχειρηματικά κέντρα
- Κατοικημένες περιοχές και αρχιτεκτονικοί χώροι
- Ποδηλατόδρομοι, μονοπάτια

Versions




OPPr BDS650i 0017



Metronomis LED Fluid featuring a signature washlight effect to create ambiance

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



BDS670 LED40-4S/830 II MDS DF CLO STD 60

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED40 [LED module 4000 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Ετικέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	5,37
Φωτεινή ροή	3.306 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Χρώμα πηγής φωτός	830 Θερμό λευκό
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	17°
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Κατανομή συμμετρικής δέσμης Metronomis

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατανάλωση ενέργειας	32 W
Surge Protection (Common/Differential)	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 10 kV kV

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK10 [20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς]
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	-
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	-
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό μπολ/κάλυμμα


Έγκριση και Εφαρμογή

Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Σήμανση CE	Ναι

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός ονομασίας σειράς	BDS670 [METRONOMIS LED CONE FLUID]
--------------------------	------------------------------------

Polar normal diagrams



BDS650I - 910925869082

