



TubeLine: lineaarinen tunnelivalaistus optimaalista mukavuutta ja ohjausta varten

Asiakkaille, jotka vaativat tunnelivalaisimiltaan korkeaa visuaalista mukavuutta, loisteputkilineaarivalaistus on perinteisesti ollut ensisijainen valinta. Lineaarinen valaistus tarjoaa erittäin yhtenäisen valaistuksen tien pintaan ja seinille sekä erinomaisen opastusvalaistuksen ja laajan alueen värintoiston, jolloin kuljettajat näkevät ajaa turvallisesti. Se lupaa myös korkean järjestelmän redundanssin verrattuna pistemäisiin valaistusratkaisuihin. TubeLine-tunnelivalaisimilla saat saman valaistuksen laadun, mutta LED-tekniikan kaikilla lisäeduilla. TubeLine on huippuluokan tunnelivalaisin, joka tarjoaa kaikki lineaarisen LED-valaistuksen hyödyt. Uusin LED-tekniikka ja optimoidut mitat varmistavat investoinnin tuottavuuden. Lineaarinen valaistus tunnelien ja alikulkutunnelien valaistuksessa ei ole koskaan ollut näin saavutettavissa rajallisella budjetilla.

Hyödyt

- Optimoii liikennevirran lisäämällä ajoympäristön miellyttävyyttä ja turvallisuutta pistevalaistukseen verrattuna
- Taloudellinen vaihtoehto tunnelien loistelamppuvalaistukselle

- Tunnelivalaistuksen korkea saatavuus: etäliitännäjäjärjestelmä
- Joustava, helposti asennettava valaistusjärjestelmä

Applications

- Tunneli
- Alikulkusilta

Ominaisuudet

- Lineaarinen valaisin 1 tai 2 metrin pituisena
- Liitäntälaitetta ei ole integroitu: etäkytkentä on mahdollinen

Versions



TubeLine BGP360

- Laaja valovoimavalkoima: 3 000 – 30 000 lm
- Useita asennus- ja liitäntävaihtoehtoja
- Yhteensopiva myös kolmansien osapuolten tunneliohjausjärjestelmien kanssa
- Huoltotunniste (yksilöllinen QR-tunniste) huolto-, asennus- ja varaosatietojen hakua varten

Mittapiirros

BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP

Tuotetiedot



TubeLine_BGP360-
DP01.tif



TubeLine_BGP360-
DP02.tif




TubeLine_BGP360-
DP03.tif



TubeLine_BGP360-
DP04.tif



TubeLine_BGP360-
DP05.tif



TubeLine_BGP360-
DP06.tif



TubeLine_BGP360-
DP07.tif



TubeLine_BGP360-
DP08.tif



TubeLine_BGP360_ZGP360-
DP09.tif

Yleistä tietoa

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Valonlähde vaihdettavissa | Ei |
| Liitäntälaitteiden lukumäärä | 1 yksikkö |
| Perinteisen lampun liitäntälaite | - |
| Liitäntälaite sisältyy toimitukseen | Ei |
| Huoltotunniste | Kyllä |

Valaistuksen tekniset tiedot

| | |
|--|---|
| Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR) | 0 |
| Väriämpötila (nim.) | 4000 K |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 70 |
| Valonlähteen väri | 740 Neutral white |
| Valaisimen valokeila | 150° |
| Optiikka (ulkovalaistus) | Tunneleihin sopiva, symmetrinen valonjako |

Käyttö- ja sähkö tiedot

| | |
|--|---|
| Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali) | - |
|--|---|

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

| | |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

Mekaaniset tiedot ja runko

| | |
|--|---|
| Rungon väri | Alumiini |
| Suojausluokan koodi | IP66 [Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta] |
| Iskunkestävyysluokka | IK09 [10 J] |
| Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa | - |
| Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa | - |
| Optiikan suojan tyyppi | Tasolasi |

Merkinnät ja luokitukset

| | |
|-----------------|-------|
| Syttyvyysluokka | - |
| CE-merkintä | Kyllä |

Tuotetiedot

| | |
|--------------------|-------------------|
| Tuoteperheen koodi | BGP360 [TUBELINE] |
|--------------------|-------------------|

Yleistä tietoa

| Order Code | Full Product Name | Lampputuoteperheen koodi |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|
| 912300023650 | BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP | LED30 |
| 912300023651 | BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP | LED60 |
| 912300023653 | BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP | LED120 |

Valaistuksen tekniset tiedot

| Order Code | Full Product Name | Valovirta | Valonlähteiden määrä |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------------------|
| 912300023650 | BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP | 2 700 lm | 24 |
| 912300023651 | BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP | 5 400 lm | 48 |
| 912300023653 | BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP | 10 800 lm | 48 |

Käyttö- ja sähkö tiedot

| Order Code | Full Product Name | Tehonkulutus |
|--------------|------------------------------------|--------------|
| 912300023650 | BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP | 18,8 W |
| 912300023651 | BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP | 35,5 W |
| 912300023653 | BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP | 72 W |