



# CitySoul LED gen2: çok yönlü bir kimlik

## CitySoul gen2 LED Büyük

CitySoul LED gen2, her şehir manzarasına zarafet, verimlilik ve ambiyans katmak için tasarlanmış, en çok yönlü ve ikonik aydınlatma armatürlerimizden biridir. Yuvarlak, minimalist formu ve kusursuz braket geçişleri, yerleşim alanları, ana yollar ve hareketli şehir merkezlerinde tutarlı bir kimlik yaratıyor. Bu modüler aile, birden fazla boyut, montaj ve braket seçeneği sunarak aydınlatma tasarımcılarına estetikten ödün vermeden her türlü kentsel ortama uyum sağlama esnekliği sağlıyor.

Kanıtlanmış LEDGINE-O platformumuzla desteklenen ve şimdi daha da yüksek verimlilik için yenilikçi LEDGINE-P ile geliştirilen CitySoul LED gen2, tam olarak ihtiyaç duyulan yere doğru ışığı sağlar. Uygulamaya özel optikler güvenlik, konfor ve azaltılmış enerji kullanımı sağlarken, özel ışık tarifleri karanlık gökyüzünü korur ve daha sağlıklı ekosistemleri destekler. Bir veya iki Sistem Hazır (SR) soketiyle CitySoul LED gen2, bağlı aydınlatma ve Interact gibi gelişmiş kontrol platformları için tamamen hazırdır ve belediyelerin daha fazla enerji tasarrufu, operasyonel içgörü ve uzun vadeli sürdürülebilirlik elde etmesine yardımcı olur.

### Faydaları

- Aydınlatma armatürleri, montaj ayakları ve direkler için tutarlı, entegre bir tasarım konsepti
- En yeni LEDGINE-P platformu, daha yüksek verimlilik sunarak belediyelerin işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesini sağlar
- Standart ve gelişmiş aydınlatma kontrolleriyle uyumlu SR soketi sayesinde geleceğe hazır
- Doğal karanlığı korur ve gece ortamlarını güvence altına alır.
- Kolay kurulum ve bakım için servis etiketi

# CitySoul gen2 LED Büyük

## Özellikler

- Mevcut CitySoul direk ve braket serileriyle uyumludur
- Çok çeşitli seçkin, özel ve komple setler, direkler ve montaj ayakları, eğilebilme seçeneği, çift direk üstü ve kemer modeller
- 180 lm/W'a kadar verimlilik (yapılandırmaya bağlı olarak)
- Döndürülebilir montaj seçenekleri (PA, SJ, P, W) hariç, ClearStar ve sıcak, DarkSky onaylı CCT'ler (1800–2200K, 2700K, 3000K) ile karanlık gökyüzünü koruyun.
- Yerinde kolay bakım

## Uygulama

- Şehir merkezleri
- Parklar ve meydanlar
- Yollar ve caddeler
- Ticari bölgeler


## Versions



CitySoul LED gen2 large side entry

CitySoul LED gen2 large post-top

## Boyutlu çizim



# CitySoul gen2 LED Büyük

## Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Lamba ailesi kodu	LED120
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

## Işık Teknik Ayrıntıları

Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	-
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık Akısı	10.080 lm
Işık kaynağı sayısı	60
Optik sistem türü dış mekan	Orta dağıtım 50
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0,03

## Çalıştırma ve Elektrik

Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	Standart ani akım koruma seviyesi
--	-----------------------------------

## Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Maksimum dim seviyesi	10%

## Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	-

## Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	-

## Çalıştırma ve Elektrik



Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
87868900	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	91 W
87870200	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-	92 W

## Ürün Verileri

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu	Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
87868900	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BRP531	87870200	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-	BPP531

# CitySoul gen2 LED Büyük

## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BPP531I -  
912300024411

Polar Normal (separate) - BPP531I -  
912300024413

