



GrandeVille LED

BPS962



GrandeVille LED: en designklassiker til enhver urban anvendelse

Dagens kunder ønsker armaturer, der både giver energieffektivitet og en visuelt behagelig lyseffekt. GrandeVille LED armaturer er den perfekte kombination af funktionelle og æstetiske egenskaber. Et klassisk design, rene linjer og robuste materialer gør denne LED-belysning ideel til alle bymæssige omgivelser. Armaturet er godt afskærmet og leverer et klart hvidt lys, hvilket skaber en behagelig atmosfære og samtidig muliggør gode energibesparelser. GrandeVille LED armaturer (BPS962) er velegnede til montering på mastetop og væg. De fås også med et valg af rotationssymmetrisk lysfordeling eller asymmetrisk lysfordeling, hvilket forhindrer uønsket spildlys fra denne klassiske gadebelysning. Et betræk fås i grå eller hvid, som skal bestilles separat.

Fordele

- Klassisk design – rene linjer passer til ethvert bymiljø
- Fremragende visuel komfort
- Energieffektiv LED-teknologi

Applications

- Gader i boligområder, mindre veje, parkeringsområder
- Gå- og cykelstier, parker

Versions

OPPR BPS962i 0001







OPPR BPS962i 0003



Copenhagen City LED
gen2 small with post-top
fixation



Målskitse



BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K

BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K

Generelle oplysninger

Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Antal lyskilder	1
Armaturløsning til lysstrålespredning	-

Drift og el

Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
--	---

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Grå
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat

Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja

Produktdata

Produktseriekode	BPS962 [GRANDVILLE LED]
------------------	-------------------------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	GRN45
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630817	BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630823	BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K	GRN45

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Opadrettet lysudbyttegrad	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyskildefarve	Optiktype til brug udendørs
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	0,21	1.380 lm	3000 K	830 Varm hvid	Symmetrisk
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	0,15	1.842 lm	3000 K	830 Varm hvid	Symmetrisk
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	0,21	1.587 lm	4000 K	840 Neutral hvid	Symmetrisk
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	0,15	1.225 lm	3000 K	830 Varm hvid	Symmetrisk
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	0,25	1.414 lm	3000 K	830 Varm hvid	Symmetrisk
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	0,25	1.626 lm	4000 K	840 Neutral hvid	Symmetrisk
919008630817	BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K	0,2	1.429 lm	4000 K	840 Neutral hvid	Asymmetrisk
919008630823	BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K	0,2	1.868 lm	3000 K	830 Varm hvid	Asymmetrisk

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	29,2 W
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630817	BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630823	BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K	29,2 W