



Des lampes épurées pour des rues mieux éclairées

RoadFlair Pro

Les municipalités accordent plus que jamais de l'importance aux économies d'énergie, car les hausses des prix de l'énergie pèsent de plus en plus sur leurs budgets. L'éclairage de la voie publique consomme beaucoup d'énergie, c'est pourquoi les mises à niveau à grande échelle vers des lampadaires LED à haut rendement énergétique sont essentielles aux efforts de réduction des coûts des communes. RoadFlair Pro a été mis à niveau pour réduire les coûts tout en optimisant l'efficacité, la sécurité et la fonctionnalité. De plus, RoadFlair Pro offre un design épuré qui lui permet de conserver une esthétique attrayante dans les rues de votre ville. Ces lampadaires sont non seulement esthétiques, mais ils offrent également d'excellentes performances. La technologie à l'épreuve du temps s'associe à une efficacité élevée (160 lm/W et 200 lm/W), à un design innovant et à une connectivité intelligente pour un éclairage qui rend vos rues plus lumineuses et mieux éclairées.

Avantages

- Efficacité élevée
- Conception attrayante et durable
- Connecté et prêt à l'emploi
- Durabilité et fiabilité supérieures
- Conception photométrique hors pair
- Il est doté de l'application Service Tag, un système d'identification reposant sur les codes QR grâce auquel chaque luminaire correspond à un identifiant unique. L'application fournit également des informations relatives à la maintenance, à l'installation et aux pièces détachées

RoadFlair Pro

Fonctions

- Efficacité du système de plus de 170 lm/W (jusqu'à 300 W)
- Efficacité système 200 lm/W (jusqu'à 100 W)
- Longue durée de vie 100 Khrs L80 à Ta 35 °C
- Avec dispositif de protection contre les surtensions 10 kV ou 15 kV
- Peut être associé à des systèmes et capteurs de gestion d'éclairage

Application

- Autoroutes, grands axes interurbains, boulevards et avenues, ronds-points, passages pour piétons
- Rues résidentielles, rues latérales, places, parcs et voies piétonnes, plaines de jeux
- Parkings, zones industrielles, stations-service, gares de triage, aéroports, ports, voies navigables

Versions



RoadFlair Pro

RoadFlair Pro

RoadFlair Pro

RoadFlair Pro



RoadFlair Pro

RoadFlair Pro

RoadFlair Pro

RoadFlair Pro



RoadFlair Pro

RoadFlair Pro

RoadFlair Pro

RoadFlair Pro

RoadFlair Pro

Versions



RoadFlair Pro

RoadFlair Pro

RoadFlair Pro

Schéma dimensionnel




Schéma dimensionnel












Schéma dimensionnel



Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur	740 blanc neutre
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Dôme transparent
Code de protection contre les chocs méca.	IK08
Code d'indice de protection	IP66
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Essai au fil incandescent	-

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Service Tag
911401652208	BRP591 LED116/NW 70W DM PSA GM	Oui
911401652608	BRP591 LED130/NW 80W DM PSA GM	Oui
911401654008	BRP591 LED143/NW 90W DM PSR GM	Oui
911401658208	BRP593 LED242/NW 150W DM PSA P7 GM	Oui
911401661408	BRP595 LED403/NW 250W DM PSA GM	Oui
911401662108	BRP595 LED432/NW 260W DM PSA GM	Oui
911401662508	BRP595 LED459/NW 280W DM PSA GM	Oui
911401664008	BRP595 LED489/NW 300W DM PSR GM	Oui
911401671508	BRP595 LED130/NW 65W DW2 PSRD O5	Oui
911401672008	BRP595 LED195/NW 100W DW2 PSRD O5	Oui
911401663808	BRP595 LED485/NW 300W DM PSA P7 GM	Oui
911401672509	BRP593 LED244/NW 150W DM PSRD PE GM	-
911401673409	BRP593 LED240/NW 150W DM PSD PE GM	-
911401674009	BRP593 LED240/NW 150W DM GL PE GM	-
911401673609	BRP595 LED479/NW 300W DM SR 7TSB PE GM	-
911401673209	BRP591 LED142/NW 90W DM PSA P7 PE GM	-
911401672909	BRP594 LED389/NW 240W DM PSA P7 PE GM	-
911401648709	BRP591 LED147/NW 85W DW2 PSA GC	Oui
911401672709	BRP591 LED143/NW 90W DM PSRD PE GM	-
911401673509	BRP591 LED65/NW 40W DM PSD PE GM	-
911401674209	BRP591 LED139/NW 90W DM GL PE GM	-
911401674409	BRP591 LED143/NW 90W DM PSR PE GM	-
911401661708	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA P7 GM	Oui
911401673109	BRP592 LED192/NW 120W DM PSA P7 PE GM	-
911401673009	BRP593 LED240/NW 150W DM PSA P7 PE GM	-

Order Code	Full Product Name	Service Tag
911401664108	BRP595 LED489/NW 300W DM SR P7T SRB GM	Oui
911401672809	BRP595 LED479/NW 300W DM PSA P7 PE GM	-
911401648909	BRP592 LED209/NW 120W DW2 PSA GC	Oui
911401672609	BRP592 LED194/NW 120W DM PSRD PE GM	-
911401674109	BRP592 LED163/NW 100W DM GL PE GM	-
911401674309	BRP592 LED203/NW 130W DM PSR PE GM	-
911401672409	BRP594 LED389/NW 240W DM PSRD PE GM	-
911401673909	BRP594 LED358/NW 220W DM GL PE GM	-
911401672309	BRP595 LED487/NW 300W DM PSRD PE GM	-
911401673309	BRP595 LED479/NW 300W DM PSD PE GM	-
911401673809	BRP595 LED479/NW 300W DM GL PE GM	-
911401673709	BRP593 LED240/NW 150W DM SR 7TSB PE GM	-
911401659608	BRP594 LED301/NW 180W DM PSA GM	Oui
911401660008	BRP594 LED329/NW 200W DM PSA GM	Oui
911401660408	BRP594 LED356/NW 220W DM PSA GM	Oui
911401661108	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA GM	Oui
911401658808	BRP593 LED244/NW 150W DM SR P7T SRB GM	Oui
911401654608	BRP592 LED167/NW 100W DM PSA GM	Oui
911401655308	BRP592 LED195/NW 120W DM PSA GM	Oui
911401655908	BRP592 LED203/NW 130W DM PSR GM	Oui
911401656608	BRP593 LED229/NW 140W DM PSA GM	Oui
911401658908	BRP593 LED245/NW 150W DM PSR GM	Oui

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur	
		(IRC)	Flux lumineux
911401652208	BRP591 LED116/NW 70W DM PSA GM	>70	11 600 lm
911401652608	BRP591 LED130/NW 80W DM PSA GM	>70	13 000 lm
911401654008	BRP591 LED143/NW 90W DM PSR GM	>70	14 300 lm
911401658208	BRP593 LED242/NW 150W DM PSA P7 GM	>70	24 200 lm
911401661408	BRP595 LED403/NW 250W DM PSA GM	>70	40 300 lm
911401662108	BRP595 LED432/NW 260W DM PSA GM	>70	43 200 lm
911401662508	BRP595 LED459/NW 280W DM PSA GM	>70	45 900 lm
911401664008	BRP595 LED489/NW 300W DM PSR GM	>70	48 900 lm
911401671508	BRP595 LED130/NW 65W DW2 PSRD O5	>70	13 000 lm
911401672008	BRP595 LED195/NW 100W DW2 PSRD O5	>70	19 500 lm
911401663808	BRP595 LED485/NW 300W DM PSA P7 GM	>70	48 500 lm
911401672509	BRP593 LED244/NW 150W DM PSRD PE GM	>70	24 400 lm
911401673409	BRP593 LED240/NW 150W DM PSD PE GM	>70	24 000 lm
911401674009	BRP593 LED240/NW 150W DM GL PE GM	>70	24 000 lm
911401673609	BRP595 LED479/NW 300W DM SR 7TSB PE GM	>70	47 900 lm
911401673209	BRP591 LED142/NW 90W DM PSA P7 PE GM	>70	14 200 lm

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur	
		(IRC)	Flux lumineux
911401672909	BRP594 LED389/NW 240W DM PSA P7 PE GM	>70	38 900 lm
911401648709	BRP591 LED147/NW 85W DW2 PSA GC	70	14 700 lm
911401672709	BRP591 LED143/NW 90W DM PSRD PE GM	>70	14 300 lm
911401673509	BRP591 LED65/NW 40W DM PSD PE GM	>70	6 500 lm
911401674209	BRP591 LED139/NW 90W DM GL PE GM	>70	13 900 lm
911401674409	BRP591 LED143/NW 90W DM PSR PE GM	>70	14 300 lm
911401661708	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA P7 GM	>70	39 200 lm
911401673109	BRP592 LED192/NW 120W DM PSA P7 PE GM	>70	19 200 lm
911401673009	BRP593 LED240/NW 150W DM PSA P7 PE GM	>70	24 000 lm
911401664108	BRP595 LED489/NW 300W DM SR P7T SRB GM	>70	48 900 lm
911401672809	BRP595 LED479/NW 300W DM PSA P7 PE GM	>70	47 900 lm
911401648909	BRP592 LED209/NW 120W DW2 PSA GC	70	20 900 lm
911401672609	BRP592 LED194/NW 120W DM PSRD PE GM	>70	19 400 lm
911401674109	BRP592 LED163/NW 100W DM GL PE GM	>70	16 300 lm

		Indice de rendu de couleur	
Order Code	Full Product Name	(IRC)	Flux lumineux
911401674309	BRP592 LED203/NW 130W DM PSR PE GM	>70	20 300 lm
911401672409	BRP594 LED389/NW 240W DM PSRD PE GM	>70	38 900 lm
911401673909	BRP594 LED358/NW 220W DM GL PE GM	>70	35 800 lm
911401672309	BRP595 LED487/NW 300W DM PSRD PE GM	>70	48 700 lm
911401673309	BRP595 LED479/NW 300W DM PSD PE GM	>70	47 900 lm
911401673809	BRP595 LED479/NW 300W DM GL PE GM	>70	47 900 lm
911401673709	BRP593 LED240/NW 150W DM SR 7TSB PE GM	>70	24 000 lm

Fonctionnement et électricité

		Consommation électrique
Order Code	Full Product Name	
911401652208	BRP591 LED116/NW 70W DM PSA GM	70 W
911401652608	BRP591 LED130/NW 80W DM PSA GM	80 W
911401654008	BRP591 LED143/NW 90W DM PSR GM	90 W
911401658208	BRP593 LED242/NW 150W DM PSA P7 GM	150 W
911401661408	BRP595 LED403/NW 250W DM PSA GM	250 W
911401662108	BRP595 LED432/NW 260W DM PSA GM	260 W
911401662508	BRP595 LED459/NW 280W DM PSA GM	280 W
911401664008	BRP595 LED489/NW 300W DM PSR GM	300 W
911401671508	BRP595 LED130/NW 65W DW2 PSRD O5	65 W
911401672008	BRP595 LED195/NW 100W DW2 PSRD O5	100 W
911401663808	BRP595 LED485/NW 300W DM PSA P7 GM	300 W
911401672509	BRP593 LED244/NW 150W DM PSRD PE GM	150 W
911401673409	BRP593 LED240/NW 150W DM PSD PE GM	150 W
911401674009	BRP593 LED240/NW 150W DM GL PE GM	150 W
911401673609	BRP595 LED479/NW 300W DM SR 7TSB PE GM	300 W
911401673209	BRP591 LED142/NW 90W DM PSA P7 PE GM	90 W
911401672909	BRP594 LED389/NW 240W DM PSA P7 PE GM	240 W
911401648709	BRP591 LED147/NW 85W DW2 PSA GC	85 W
911401672709	BRP591 LED143/NW 90W DM PSRD PE GM	90 W
911401673509	BRP591 LED65/NW 40W DM PSD PE GM	40 W
911401674209	BRP591 LED139/NW 90W DM GL PE GM	90 W
911401674409	BRP591 LED143/NW 90W DM PSR PE GM	90 W
911401661708	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA P7 GM	240 W
911401673109	BRP592 LED192/NW 120W DM PSA P7 PE GM	120 W
911401673009	BRP593 LED240/NW 150W DM PSA P7 PE GM	150 W

Commandes et gradation

		Indice de rendu de couleur	
Order Code	Full Product Name	(IRC)	Flux lumineux
911401659608	BRP594 LED301/NW 180W DM PSA GM	>70	30 100 lm
911401660008	BRP594 LED329/NW 200W DM PSA GM	>70	32 900 lm
911401660408	BRP594 LED356/NW 220W DM PSA GM	>70	35 600 lm
911401661108	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA GM	>70	39 200 lm
911401658808	BRP593 LED244/NW 150W DM SR P7T SRB GM	>70	24 400 lm
911401654608	BRP592 LED167/NW 100W DM PSA GM	>70	16 700 lm
911401655308	BRP592 LED195/NW 120W DM PSA GM	>70	19 500 lm
911401655908	BRP592 LED203/NW 130W DM PSR GM	>70	20 300 lm
911401656608	BRP593 LED229/NW 140W DM PSA GM	>70	22 900 lm
911401658908	BRP593 LED245/NW 150W DM PSR GM	>70	24 500 lm

		Consommation électrique
Order Code	Full Product Name	
911401664108	BRP595 LED489/NW 300W DM SR P7T SRB GM	300 W
911401672809	BRP595 LED479/NW 300W DM PSA P7 PE GM	300 W
911401648909	BRP592 LED209/NW 120W DW2 PSA GC	120 W
911401672609	BRP592 LED194/NW 120W DM PSRD PE GM	120 W
911401674109	BRP592 LED163/NW 100W DM GL PE GM	100 W
911401674309	BRP592 LED203/NW 130W DM PSR PE GM	130 W
911401672409	BRP594 LED389/NW 240W DM PSRD PE GM	240 W
911401673909	BRP594 LED358/NW 220W DM GL PE GM	220 W
911401672309	BRP595 LED487/NW 300W DM PSRD PE GM	300 W
911401673309	BRP595 LED479/NW 300W DM PSD PE GM	300 W
911401673809	BRP595 LED479/NW 300W DM GL PE GM	300 W
911401673709	BRP593 LED240/NW 150W DM SR 7TSB PE GM	150 W
911401659608	BRP594 LED301/NW 180W DM PSA GM	180 W
911401660008	BRP594 LED329/NW 200W DM PSA GM	200 W
911401660408	BRP594 LED356/NW 220W DM PSA GM	220 W
911401661108	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA GM	240 W
911401658808	BRP593 LED244/NW 150W DM SR P7T SRB GM	150 W
911401654608	BRP592 LED167/NW 100W DM PSA GM	100 W
911401655308	BRP592 LED195/NW 120W DM PSA GM	120 W
911401655908	BRP592 LED203/NW 130W DM PSR GM	130 W
911401656608	BRP593 LED229/NW 140W DM PSA GM	140 W
911401658908	BRP593 LED245/NW 150W DM PSR GM	150 W

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
911401652208	BRP591 LED116/NW 70W DM PSA GM	Oui
911401652608	BRP591 LED130/NW 80W DM PSA GM	Oui
911401654008	BRP591 LED143/NW 90W DM PSR GM	Oui
911401658208	BRP593 LED242/NW 150W DM PSA P7 GM	Oui
911401661408	BRP595 LED403/NW 250W DM PSA GM	Oui
911401662108	BRP595 LED432/NW 260W DM PSA GM	Oui
911401662508	BRP595 LED459/NW 280W DM PSA GM	Oui
911401664008	BRP595 LED489/NW 300W DM PSR GM	Oui
911401671508	BRP595 LED130/NW 65W DW2 PSRD O5	Oui
911401672008	BRP595 LED195/NW 100W DW2 PSRD O5	Oui
911401663808	BRP595 LED485/NW 300W DM PSA P7 GM	Oui
911401672509	BRP593 LED244/NW 150W DM PSRD PE GM	Oui
911401673409	BRP593 LED240/NW 150W DM PSD PE GM	Oui
911401674009	BRP593 LED240/NW 150W DM GL PE GM	Oui
911401673609	BRP595 LED479/NW 300W DM SR 7TSB PE GM	Oui
911401673209	BRP591 LED142/NW 90W DM PSA P7 PE GM	Oui
911401672909	BRP594 LED389/NW 240W DM PSA P7 PE GM	Oui
911401648709	BRP591 LED147/NW 85W DW2 PSA GC	1-10 V
911401672709	BRP591 LED143/NW 90W DM PSRD PE GM	Oui
911401673509	BRP591 LED65/NW 40W DM PSD PE GM	Oui
911401674209	BRP591 LED139/NW 90W DM GL PE GM	Oui
911401674409	BRP591 LED143/NW 90W DM PSR PE GM	Oui
911401661708	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA P7 GM	Oui
911401673109	BRP592 LED192/NW 120W DM PSA P7 PE GM	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
911401673009	BRP593 LED240/NW 150W DM PSA P7 PE GM	Oui
911401664108	BRP595 LED489/NW 300W DM SR P7T SRB GM	Oui
911401672809	BRP595 LED479/NW 300W DM PSA P7 PE GM	Oui
911401648909	BRP592 LED209/NW 120W DW2 PSA GC	1-10 V
911401672609	BRP592 LED194/NW 120W DM PSRD PE GM	Oui
911401674109	BRP592 LED163/NW 100W DM GL PE GM	Oui
911401674309	BRP592 LED203/NW 130W DM PSR PE GM	Oui
911401672409	BRP594 LED389/NW 240W DM PSRD PE GM	Oui
911401673909	BRP594 LED358/NW 220W DM GL PE GM	Oui
911401672309	BRP595 LED487/NW 300W DM PSRD PE GM	Oui
911401673309	BRP595 LED479/NW 300W DM PSD PE GM	Oui
911401673809	BRP595 LED479/NW 300W DM GL PE GM	Oui
911401673709	BRP593 LED240/NW 150W DM SR 7TSB PE GM	Oui
911401659608	BRP594 LED301/NW 180W DM PSA GM	Oui
911401660008	BRP594 LED329/NW 200W DM PSA GM	Oui
911401660408	BRP594 LED356/NW 220W DM PSA GM	Oui
911401661108	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA GM	Oui
911401658808	BRP593 LED244/NW 150W DM SR P7T SRB GM	Oui
911401654608	BRP592 LED167/NW 100W DM PSA GM	Oui
911401655308	BRP592 LED195/NW 120W DM PSA GM	Oui
911401655908	BRP592 LED203/NW 130W DM PSR GM	Oui
911401656608	BRP593 LED229/NW 140W DM PSA GM	Oui
911401658908	BRP593 LED245/NW 150W DM PSR GM	Oui

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier
911401652208	BRP591 LED116/NW 70W DM PSA GM	Gris
911401652608	BRP591 LED130/NW 80W DM PSA GM	Gris
911401654008	BRP591 LED143/NW 90W DM PSR GM	Gris
911401658208	BRP593 LED242/NW 150W DM PSA P7 GM	Gris
911401661408	BRP595 LED403/NW 250W DM PSA GM	Gris
911401662108	BRP595 LED432/NW 260W DM PSA GM	Gris
911401662508	BRP595 LED459/NW 280W DM PSA GM	Gris
911401664008	BRP595 LED489/NW 300W DM PSR GM	Gris
911401671508	BRP595 LED130/NW 65W DW2 PSRD O5	Gris
911401672008	BRP595 LED195/NW 100W DW2 PSRD O5	Gris
911401663808	BRP595 LED485/NW 300W DM PSA P7 GM	Gris
911401672509	BRP593 LED244/NW 150W DM PSRD PE GM	Gris
911401673409	BRP593 LED240/NW 150W DM PSD PE GM	Gris
911401674009	BRP593 LED240/NW 150W DM GL PE GM	Gris
911401673609	BRP595 LED479/NW 300W DM SR 7TSB PE GM	Gris
911401673209	BRP591 LED142/NW 90W DM PSA P7 PE GM	Gris
911401672909	BRP594 LED389/NW 240W DM PSA P7 PE GM	Gris
911401648709	BRP591 LED147/NW 85W DW2 PSA GC	RAL7040
911401672709	BRP591 LED143/NW 90W DM PSRD PE GM	Gris
911401673509	BRP591 LED65/NW 40W DM PSD PE GM	Gris
911401674209	BRP591 LED139/NW 90W DM GL PE GM	Gris
911401674409	BRP591 LED143/NW 90W DM PSR PE GM	Gris
911401661708	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA P7 GM	Gris

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier
911401673109	BRP592 LED192/NW 120W DM PSA P7 PE GM	Gris
911401673009	BRP593 LED240/NW 150W DM PSA P7 PE GM	Gris
911401664108	BRP595 LED489/NW 300W DM SR P7T SRB GM	Gris
911401672809	BRP595 LED479/NW 300W DM PSA P7 PE GM	Gris
911401648909	BRP592 LED209/NW 120W DW2 PSA GC	RAL7040
911401672609	BRP592 LED194/NW 120W DM PSRD PE GM	Gris
911401674109	BRP592 LED163/NW 100W DM GL PE GM	Gris
911401674309	BRP592 LED203/NW 130W DM PSR PE GM	Gris
911401672409	BRP594 LED389/NW 240W DM PSRD PE GM	Gris
911401673909	BRP594 LED358/NW 220W DM GL PE GM	Gris
911401672309	BRP595 LED487/NW 300W DM PSRD PE GM	Gris
911401673309	BRP595 LED479/NW 300W DM PSD PE GM	Gris
911401673809	BRP595 LED479/NW 300W DM GL PE GM	Gris
911401673709	BRP593 LED240/NW 150W DM SR 7TSB PE GM	Gris
911401659608	BRP594 LED301/NW 180W DM PSA GM	Gris
911401660008	BRP594 LED329/NW 200W DM PSA GM	Gris
911401660408	BRP594 LED356/NW 220W DM PSA GM	Gris
911401661108	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA GM	Gris
911401658808	BRP593 LED244/NW 150W DM SR P7T SRB GM	Gris
911401654608	BRP592 LED167/NW 100W DM PSA GM	Gris
911401655308	BRP592 LED195/NW 120W DM PSA GM	Gris
911401655908	BRP592 LED203/NW 130W DM PSR GM	Gris
911401656608	BRP593 LED229/NW 140W DM PSA GM	Gris

RoadFlair Pro

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier
911401658908	BRP593 LED245/NW 150W DM PSR GM	Gris

