



可靠、節能的 LED 投射燈

必備 SmartBright 投射燈 WV

Essential SmartBright LED 泛光燈採用小巧堅固的設計。它的輸入電壓範圍很寬，從 110V 到 277V。本產品採用堅固的壓鑄鋁外殼、防腐蝕塗層和防虹吸設計，適用於一般戶外應用。效能提升至 100lm/W，實現更大節能效益。

优点

- 來自傳統投射燈的構想
- 安全產品和可靠品質

特点

- 3 CCT : 3000K、4000K 和 6500K
- 功率 : 10W、20W、30W、50W、100W、150W、200W
- 輸入電壓 110V-277V
- 流明效率高達 100lm/w
- 運轉溫度 : -40°C 到 +50°C
- 20,000 小時使用壽命

应用

- 安全燈
- 造景照明
- 競技場和運動場照明
- 建築照明
- 廣告招牌
- 停車場照明
- 便利設施照明

必備 SmartBright 投射燈 WV







Versions



ESSENTIAL SMARTBRIGHT FLOOD GEN 3

ESSENTIAL SMARTBRIGHT FLOOD GEN 3

二维绘图



必備 SmartBright 投射燈 WV

产品详细



ESSENTIAL SMARTBRIGHT FLOOD GEN 3

一般資訊	
內附驅動器	是
部件	-
裝置部件數量	單位
照明技術	
演色性指數 (CRI)	80
光源數	1
控制與調光	
可調光	-
最高調光等級	不適用
機械與外罩	
光學罩類型	透明玻璃
外罩色彩	黑色
機械衝擊保護規範	IK06
防水防塵規範 (IP)	IP65
認證與應用	
CE 標誌	無
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒

照明技術

Order Code	Full Product Name	燈具光束幅			光通量
		度	光源色彩	相關色溫 (標稱)	
911401818486	BVP153 G3 LED188/830 200W 110-240V SWB	110°	830 暖白光	3000 K	18,800 lm
911401838486	BVP153 G3 LED200/865 200W 110-240V SWB	110°	865 冷日光色	6500 K	20,000 lm
911401811486	BVP152 G3 LED9/830 10W 110-240V SWB	100°	830 暖白光	3000 K	985 lm
911401831486	BVP152 G3 LED10/865 10W 110-240V SWB	100°	865 冷日光色	6500 K	1,050 lm
911401817486	BVP153 G3 LED141/830 150W 110-240V SWB	110°	830 暖白光	3000 K	14,100 lm
911401837486	BVP153 G3 LED150/865 150W 110-240V SWB	110°	865 冷日光色	6500 K	15,000 lm
911401816486	BVP153 G3 LED94/830 100W 110-240V SWB	110°	830 暖白光	3000 K	9,400 lm
911401836486	BVP153 G3 LED100/865 100W 110-240V SWB	110°	865 冷日光色	6500 K	10,000 lm
911401813486	BVP152 G3 LED28/830 30W 110-240V SWB	110°	830 暖白光	3000 K	2,820 lm
911401833486	BVP152 G3 LED30/865 30W 110-240V SWB	110°	865 冷日光色	6500 K	3,000 lm
911401814486	BVP152 G3 LED47/830 50W 110-240V SWB	110°	830 暖白光	3000 K	4,700 lm
911401834486	BVP152 G3 LED50/865 50W 110-240V SWB	110°	865 冷日光色	6500 K	5,000 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量	Order Code	Full Product Name	耗電量
911401818486	BVP153 G3 LED188/830 200W 110-240V SWB	200 W	911401816486	BVP153 G3 LED94/830 100W 110-240V SWB	100 W
911401838486	BVP153 G3 LED200/865 200W 110-240V SWB	200 W	911401836486	BVP153 G3 LED100/865 100W 110-240V SWB	100 W
911401811486	BVP152 G3 LED9/830 10W 110-240V SWB	10 W	911401813486	BVP152 G3 LED28/830 30W 110-240V SWB	30 W
911401831486	BVP152 G3 LED10/865 10W 110-240V SWB	10 W	911401833486	BVP152 G3 LED30/865 30W 110-240V SWB	30 W
911401817486	BVP153 G3 LED141/830 150W 110-240V SWB	150 W	911401814486	BVP152 G3 LED47/830 50W 110-240V SWB	50 W
911401837486	BVP153 G3 LED150/865 150W 110-240V SWB	150 W	911401834486	BVP152 G3 LED50/865 50W 110-240V SWB	50 W

必備 SmartBright 投射燈 WV

