



Projecteur LED fiable et à hautes performances

Projecteur LED Smartbright

Le projecteur LED Smartbright est un projecteur polyvalent conçu pour offrir d'importantes économies d'énergie, ce qui fait de lui une solution idéale pour de nombreuses applications d'éclairage par projection. Le produit est également conçu pour respecter les normes de sécurité et de performances qui s'appliquent, vous offrant ainsi des performances durables.

Avantages

- Remplacement de projecteur HID conventionnel
- Installation facile
- Économies d'énergie exceptionnelles
- Haute qualité et fiabilité

Fonctions

- Plusieurs options de CCT : 3 000 K/4 000 K/5 700 K
- Plusieurs options d'alimentation : 30 W/50 W/70 W/100 W/150 W/200 W
- Longue durée de vie : 30 000 heures (L70B50)
- Large plage de températures de fonctionnement : -40 °C ~ 45 °C
- Efficacité du système élevée : jusqu'à 95 lm/W

Application

- Éclairage architectural
- Éclairage de jardin
- Éclairage de panneau publicitaire
- Éclairage de parkings
- Agrément
- SECURITY

Projecteur LED Smartbright

Versions



products



products









products



products

Schéma dimensionnel



Projecteur LED Smartbright

Informations générales

Ballast/pilote inclus Non

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC) >80

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Type de cache optique/de lentille Vasque/cache en polycarbonate

Couleur du boîtier Gris foncé

Code de protection contre les chocs méca. IK07

Code d'indice de protection IP65

Approbation et application

Marquage CE Oui

Essai au fil incandescent Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
911401692907	BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CE	730 blanc chaud	3000 K	4 300 lm
911401693207	BVP172 LED43/NW 50W WB GREY CE	740 blanc neutre	4000 K	4 300 lm
911401693507	BVP172 LED43/CW 50W WB GREY CE	757 blanc froid	5700 K	4 300 lm
911401693807	BVP171 LED26/WW 30W WB GREY CE	730 blanc chaud	3000 K	2 600 lm
911401694107	BVP171 LED26/NW 30W WB GREY CE	740 blanc neutre	4000 K	2 600 lm
911401694407	BVP171 LED26/CW 30W WB GREY CE	757 blanc froid	5700 K	2 600 lm
911401686007	BVP176 LED220/WW 200W WB GREY CE	730 blanc chaud	3000 K	22 000 lm
911401686507	BVP176 LED220/NW 200W WB GREY CE	740 blanc neutre	4000 K	22 000 lm
911401687007	BVP176 LED220/CW 200W WB GREY CE	757 blanc froid	5700 K	22 000 lm
911401687507	BVP175 LED170/WW 150W WB GREY CE	730 blanc chaud	3000 K	17 000 lm
911401688007	BVP175 LED170/NW 150W WB GREY CE	740 blanc neutre	4000 K	17 000 lm
911401688507	BVP175 LED170/CW 150W WB GREY CE	757 blanc froid	5700 K	17 000 lm
911401689107	BVP174 LED112/WW 100W WB GREY CE	730 blanc chaud	3000 K	11 200 lm
911401689607	BVP174 LED112/NW 100W WB GREY CE	740 blanc neutre	4000 K	11 200 lm
911401690107	BVP174 LED112/CW 100W WB GREY CE	757 blanc froid	5700 K	7 800 lm
911401690507	BVP173 LED78/WW 70W WB GREY CE	730 blanc chaud	3000 K	7 800 lm
911401690907	BVP173 LED78/NW 70W WB GREY CE	740 blanc neutre	4000 K	7 800 lm
911401691307	BVP173 LED78/CW 70W WB GREY CE	757 blanc froid	5700 K	7 800 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401692907	BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CE	50 W	911401687507	BVP175 LED170/WW 150W WB GREY CE	150 W
911401693207	BVP172 LED43/NW 50W WB GREY CE	50 W	911401688007	BVP175 LED170/NW 150W WB GREY CE	150 W
911401693507	BVP172 LED43/CW 50W WB GREY CE	50 W	911401688507	BVP175 LED170/CW 150W WB GREY CE	150 W
911401693807	BVP171 LED26/WW 30W WB GREY CE	30 W	911401689107	BVP174 LED112/WW 100W WB GREY CE	100 W
911401694107	BVP171 LED26/NW 30W WB GREY CE	30 W	911401689607	BVP174 LED112/NW 100W WB GREY CE	100 W
911401694407	BVP171 LED26/CW 30W WB GREY CE	30 W	911401690107	BVP174 LED112/CW 100W WB GREY CE	100 W
911401686007	BVP176 LED220/WW 200W WB GREY CE	200 W	911401690507	BVP173 LED78/WW 70W WB GREY CE	70 W
911401686507	BVP176 LED220/NW 200W WB GREY CE	200 W	911401690907	BVP173 LED78/NW 70W WB GREY CE	70 W
911401687007	BVP176 LED220/CW 200W WB GREY CE	200 W			

Projecteur LED Smartbright

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401691307	BVP173 LED78/CW 70W WB GREY CE	70 W

