



GameVision: liikuntapaikkojen perinteisten valonheittimien suora korvaaja.

GameVision on LED-valonheitin, joka korvaa esimerkiksi kaupungin jalkapallostadionien tai jääkiekkokenttien perinteiset valaistusratkaisut. Valaisimen erityinen rakenne rajaa valon tarkasti pelikentälle, mikä vähentää asuinalueille leviävää valosaastetta ja pitää yötaivaan pimeänä. Valonjako säilyy tuotteen koko käyttöiän ajan, koska valaisimen sisällä oleva heijastin on suojattu saasteelta ja korroosiolta.

Hyödyt

- Liikuntapaikkojen perinteisten valonheittimien suora korvaaja
- Helppo valinta
- Matala häikäisytaaso
- Pitää yötaivaan pimeänä

- Paino ja SCx vastaavat kuin OptiVision HID (MVP507) -valaisimessa
- Käyttökohteen kallistuskulma nolasta matalaan

Applications

- Areenat ja urheilu

Ominaisuudet

- 1 monikäyttöinen valonjako
- 2 valovirtatasoa

Versions





BVP440 GameVision HGB PP



BVP440 GameVision BV PP



Mittapiirros



BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9

BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9

Tuotetiedot



BVP440 GameVision tilt
aiming DP

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Väriämpötila (nim.)	5700 K
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Valonlähteen väri	757 Cool white
Valaisimen valokeila	-
Optiikka (ulkovalaistus)	Epäsymmetrinen

Käyttö- ja sähkö tiedot

Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)	Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto)
--	--

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Alumiini
Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	10°
Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa	-
Optiikan suojan tyyppi	Kirkas lasi

Merkinnät ja luokitukset

Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	BVP440 [GAMEVISION]
--------------------	---------------------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1760
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1200
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1760
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1200


Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142 972 lm
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110 769 lm
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	142 972 lm
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	110 769 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W


Polar normal diagrams



BVP440I - 912300060576

BVP440I - 912300060577

BVP440I - 912300060572



BVP440I - 912300060573