PHILIPS

Lighting

Lampu lowbay tenaga surya untuk tempat yang tidak memiliki akses listrik atau pasokan listriknya tidak stabil.

SmartBright Solar Lowbay

Kit rakitan sendiri untuk lowbay tenaga surya dengan baterai Lithium dan pengontrol bawaan. Panel surya terpisah di dalam kemasan. Sesuaikan mode kerja dengan kontrol jarak jauh.

Benefits

- Hemat Energi & Ramah Lingkungan
- Instalasi Mudah
- Hemat Biaya
- Kontrol Jarak Jauh
- Penggunaan Siang Hari
- Pengisian Daya DC Eksternal

SmartBright Solar Lowbay

Features

- Beragam aplikasi
- Pemasangan mudah
- Aplikasi aman tegangan ekstra rendah.
- Sensor gerak PIR
- Housing logam golongan IP44
- Pilih berbagai mode kerja dengan kontrol jarak jauh
- Nyalakan lampu pada siang hari dengan remote kontrol
- Pengisian daya eksternal 24VDC tersedia

Application

- Di bawah Kanopi
- Halaman belakang
- Tempat Parkir Tertutup
- Gudang penyimpanan
- Hiasan

Warnings and Safety

- Isi daya baterai di bawah sinar matahari setidaknya 8 jam sebelum digunakan pertama kali.

Versions



SmartBright Solar Lowbay

Dimensional drawing

SmartBright Solar Lowbay

Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	70
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai	800
Tipe baterai	LiFePO4
Tipe pengontrol pengisian daya	PWM
Tipe koneksi grid	Off grid
Tipe panel	Mono kristalin
Tegangan panel	15 V
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Peredupan Preset
Konfigurabilitas	Tidak dapat dikonfigurasi
Profil peredupan surya	Dimming setting by remote controller
Mekanis dan Housing	
Lokasi baterai	Inbuilt luminaire
Warna Housing	Aluminium
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP44
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	0 hingga +50 °C

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)
911401800603	BY010P LED16/740 Solar	4000 K
911401800803	BY010P LED16/730 Solar	3000 K
911401886102	BY010P LED16/765 Solar	6500 K
911401800703	BY010P LED36/740 Solar	4000 K
911401800903	BY010P LED36/730 Solar	3000 K
911401886202	BY010P LED36/765 Solar	6500 K

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Jam ampere baterai	Tegangan baterai	Watt puncak panel
911401800603	BY010P LED16/740 Solar	3.3 Ah	12.8 V	15 W
911401800803	BY010P LED16/730 Solar	3.3 Ah	12.8 V	15 W
911401886102	BY010P LED16/765 Solar	3.3 Ah	12.8 V	15 W

Order Code	Full Product Name	Jam ampere baterai	Tegangan baterai	Watt puncak panel
911401800703	BY010P LED36/740 Solar	9.9 Ah	9.6 V	32 W
911401800903	BY010P LED36/730 Solar	9.9 Ah	9.6 V	32 W
911401886202	BY010P LED36/765 Solar	9.9 Ah	9.6 V	32 W

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Tinggi keseluruhan	Panjang keseluruhan	Lebar keseluruhan
911401800603	BY010P LED16/740 Solar	155 mm	273 mm	273 mm
911401800803	BY010P LED16/730 Solar	155 mm	273 mm	273 mm
911401886102	BY010P LED16/765 Solar	155 mm	273 mm	273 mm

Order Code	Full Product Name	Tinggi keseluruhan	Panjang keseluruhan	Lebar keseluruhan
911401800703	BY010P LED36/740 Solar	170 mm	344 mm	344 mm
911401800903	BY010P LED36/730 Solar	170 mm	344 mm	344 mm
911401886202	BY010P LED36/765 Solar	170 mm	344 mm	344 mm

SmartBright Solar Lowbay

© 2025 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.

www.lighting.philips.com
2025, December 13 - data subject to change