



Brillantezza perfetta, utilizzo semplice

MASTERColour CDM-R Elite

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Vantaggi

- Lampada ad alta efficienza che produce una vivida luce bianca brillante
- Resa cromatica e flusso luminoso stabili per l'intera durata di vita mantengono il punto vendita attraente stagione dopo stagione
- Facile da installare e sostituire, con una conseguente riduzione dei costi di installazione e sostituzione del gruppo lampada

Caratteristiche

- Luce bianca vivida e brillante
- Eccellente resa dei colori, soprattutto del colore rosso
- Efficacia elevata abbinata a mantenimento del flusso luminoso impareggiabile
- Inserimento in semplici apparecchi illuminanti aperti
- Vetro frontale con filtro UV

Applicazione

- Illuminazione d'accento e degli espositori nel settore del commercio al dettaglio
- Illuminazione generale e decorativa per interni

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)



MASTERColour CDM-R Elite

Versions



LPPR CDM-R-E 0005

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

MASTERColour CDM-R Elite

Informazioni generali	
Attacco	E27
Ciclo di commutazione on/off	1.350
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL
Funzionamento e parte elettrica	
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	120 s
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Coordinata Y cromaticità (Nom)	Coordinata cromatica Y (Nom)	Designazione colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	30 °	0,371	0,366	Bianco freddo (CW)	4200 K	92	75 %
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	30 °	0,434	0,398	Bianco caldo (WW)	3000 K	92	80 %
24190400	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	40 °	0,434	0,398	Bianco caldo (WW)	3000 K	92	80 %
65157400	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	30 °	0,434	0,398	Bianco caldo (WW)	3000 K	91	80 %
24192800	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	10 °	0,434	0,398	Bianco caldo (WW)	3000 K	91	80 %
24194200	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	30 °	0,434	0,398	Bianco caldo (WW)	3000 K	91	80 %

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Intensità luminosa (Nom)
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	71 lm/W	4.500 lm	13.500 cd
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	70 lm/W	4.500 lm	14.000 cd
24190400	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	70 lm/W	4.400 lm	10.300 cd

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Intensità luminosa (Nom)
65157400	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	61 lm/W	2.100 lm	6.500 cd
24192800	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	69 lm/W	2.400 lm	49.000 cd
24194200	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	69 lm/W	2.400 lm	8.000 cd

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Tensione (Nom)	Consumo energetico
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	90 V	73,2 W

Order Code	Full Product Name	Tensione (Nom)	Consumo energetico
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	86 V	73,2 W

MASTERCoulour CDM-R Elite

Order Code	Full Product Name	Tensione (Nom)	Consumo energetico
24190400	MASTERCoulour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	86 V	73,2 W
65157400	MASTERCoulour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	88 V	39,1 W

Order Code	Full Product Name	Tensione (Nom)	Consumo energetico
24192800	MASTERCoulour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	88 V	39,1 W
24194200	MASTERCoulour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	88 V	39,1 W


Meccanica e corpo



Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
65167300	MASTERCoulour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	PAR30L
24188100	MASTERCoulour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	PAR30L
24190400	MASTERCoulour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	PAR30L


Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
65157400	MASTERCoulour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	PAR20
24192800	MASTERCoulour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	PAR30L
24194200	MASTERCoulour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	PAR30L

Approvazione e applicazione


Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h	Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)
65167300	MASTERCoulour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,5 mg
24188100	MASTERCoulour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
24190400	MASTERCoulour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
65157400	MASTERCoulour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
24192800	MASTERCoulour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
24194200	MASTERCoulour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg









Accent Diagrams




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D



Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27
PAR30L 30D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27
PAR30L 40D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27
PAR30L 30D

