



Klassisk preg og LED-tråd for dekorativ belysning

Classic LED Lamps

LED Deco Classic har klassisk design og gir vakkert, dekorativt "varmt, hvitt lys" og sparer samtidig ca. 90 % av energikostnadene.

Fordeler

- Sparer ca. 90 % energi
- Lang levetid reduserer behovet for utskifting
- Miljøvennlig: inneholder ikke kvikksølv eller andre farlige stoffer

Funksjoner

- Et rent og elegant tidløst design med klassisk form
- Perfekt passform og utførelse av høy kvalitet
- Høy fargegjengivelse (CRI > 80) gir levende farger
- Miljøvennlig: inneholder ikke kvikksølv eller andre skadelige stoffer
- Full lysstyrke med det samme: LED-pærene fra Philips får full lysstyrke med det samme de slås på

Søknad

- Hjem: stue, soverom
- Hotell- og restauranthæring: restauranter og hoteller

Classic LED Lamps

Versions




7 W (60 W) E27 Warm white Bulb - RFT



4.5W (40W) E27 cap Warm white Bulb - RFT

Målskisse



Product	D	C
4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	60 mm	110 mm
7 W (60 W) E27 Warm white Non-dimmable Bulb	60 mm	110 mm

Classic LED Lamps

Generell informasjon

Sokkelbase	E27
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Brytersyklus	30 000
Nominell levetid	15 000 time(r)

Teknisk belysning

Korreletert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Fargekode	827
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk

Inngangsfrekvens	50 Hz
Line Frequency	50 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Lysytelse
929001243082	7 W (60 W) E27 Warm white Non-dimmable Bulb	300 grad(er)	806 lm
929001242982	4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	-	470 lm


Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929001243082	7 W (60 W) E27 Warm white Non-dimmable Bulb	7 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929001242982	4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	4,5 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929001243082	7 W (60 W) E27 Warm white Non-dimmable Bulb	7 kWh
929001242982	4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	5 kWh



Classic LED Lamps

